

## SAI-M12-KBC-18/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

A krimpelő csatlakozó jellemzője a funkcionális megbízhatóság. Ezzel a csatlakozástechnológiával a vezeték az érintkezőhöz krimpelhető, majd az érintkező tartójába befogható. A vezet és a krimpelő közötti csatlakozás rezgésálló, és hosszú távon stabil. A krimpelő érintkezők külön rendelhetők meg.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Érintkező, Aljzatos csatlakozó
Rendelési szám	<a href="#">2664860000</a>
Típus	SAI-M12-KBC-18/20
GTIN (EAN)	4050118755206
Qty.	100 Stück

## SAI-M12-KBC-18/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0,272 g
-------------	---------

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás keresztmetszete	AWG 18 - AWG 20	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0,823 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,518 mm <sup>2</sup>	Névleges áram	7 A
Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	3
Érintkező anyaga	Cu-ötvény	Érintkező felület	Aranyozott

## Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	M12 Contact
2. csatlakozás	Crimp	Érintkező anyaga	Cu-ötvény
Érintkező felület	Aranyozott		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## SAI-M12-KBC-18/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## ...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI-TMCSK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1381690000</a>	Présszerszám
GTIN (EAN)	4050118183870	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-TMC-PD	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1381700000</a>	Présszerszám
GTIN (EAN)	4050118183856	
Qty.	1 Stück	