

SAI-M12-KBC-18/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки.

Штекеры и гнезда для настраиваемой компоновки M8, M12, M16 и соединений 7/8" высокой прочности, идеально подходят, например, для машиностроения.

Вставные разъемы M12 предлагают на выбор 5 различных систем соединений.

Обжимное соединение характеризуется высокой функциональной надежностью. С помощью этой технологии соединения провод обжимается на контакте, а затем соединяется с его подложкой. Соединение между проводником и обжимом является вибростойким и долговечным.

Обжимные контакты следует заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Исполнение	Контакт, розеточная колодка
Номер для заказа	2664860000
Тип	SAI-M12-KBC-18/20
GTIN (EAN)	4050118755206
Кол.	100 шт.

SAI-M12-KBC-18/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,272 g
-------------	---------

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	4	Материал контакта	Сплав меди
Номинальный ток	7 A	Поверхность контакта	позолоченный
Сечение подключаемого провода	AWG 18 - AWG 20	Сечение соединяемого провода, макс.	0,823 mm ²
Сечение соединяемого провода, мин.	0,518 mm ²	Степень загрязнения	3

Общие данные

Количество полюсов	4	Соединение 1	M12 Contact
Соединение 2	Crimp	Материал контакта	Сплав меди
Поверхность контакта	позолоченный		

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

SAI-M12-KBC-18/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для M12



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-TMCSK	Исполнение
Номер для заказа	4051690000	Инструмент для обжима
GTIN (EAN)	4050118183870	
Кол.	1 шт.	
Тип	SAI-TMC-PD	Исполнение
Номер для заказа	4051700000	Инструмент для обжима
GTIN (EAN)	4050118183856	
Кол.	1 шт.	