

HDC HE 16 N FQT 17~32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SNAP IN 

A SNAP IN bepattintható csatlakozással a vezeték csatlakozási szintje már nyitott és a csupaszított vezető egyszerűen behelyezhető. A szabadalmaztatott rögzítő mechanizmus a véghelyzet elérésekor automatikusan zár. Ezért gyakorlatilag karbantartásmentes, és állandó, rezgésálló csatlakozást hoz létre. Ezért a Weidmüller az első és egyetlen gyártó, amely ezt az innovatív csatlakozási rendszert kínálja.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 16, SNAP IN, Méret: 6 |
| Rendelési szám | 2666960000 |
| Típus | HDC HE 16 N FQT 17~32 |
| GTIN (EAN) | 4050118899030 |
| Qty. | 1 Stück |

HDC HE 16 N FQT 17~32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 84,5 mm | Mélység (coll) | 3,327 inch |
| Magasság | 36,3 mm | Magasság (coll) | 1,429 inch |
| Szélesség | 34 mm | Szélesség (coll) | 1,339 inch |
| Nettó tömeg | 79 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Méret

| | |
|-----------|-------|
| Szélesség | 34 mm |
|-----------|-------|

Általános adatok

| | | | |
|--|--------------------|--|---|
| Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint | Igen | Anyag | Rézötvözet |
| BG | 6 | Csatlakozás típusa | SNAP IN |
| Dugaszolási ciklusok, ezüst | ≥ 500 | Felületi minőség | Ezüst-passzívált |
| Halogénmentes | true | Méret | 6 |
| Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 500 V | Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984) | 6 kV |
| Névleges áram (DIN EN 61984) | 16 A | Pólusszám | 16 |
| Sorozat | HE | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Szigetelés erőssége | 10 ¹⁰ Ω | Szigetelőanyag | PC üvegszál-erősítéssel (UL listás és vasúti tanúsítással), PA 66/6 |
| Típus | Hüvely | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

PE csatlakozási adatok

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás | Névleges keresztmetszet | 4 mm ² |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|

Változat

| | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
| Anyag | Rézötvözet | BG | 6 |
| Csatlakozás típusa | SNAP IN | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 10 mm |
| Felületi minőség | Ezüst-passzívált | Méret | 6 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 2,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 1 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 2,5 mm ² | Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | 1 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2,5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000438 | ETIM 7.0 | EC000438 |
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-05 | ECLASS 9,1 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-05 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-05 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2 |

HDC HE 16 N FQT 17~32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search

UL weboldal

Tanúsítvány száma (cURus)

E92202

Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[Technische Änderung zu HDC HE SNAPIN Kontakteinsätzen](#)[Technical change to HDC HE SNAPIN contact inserts](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)