

## IE-FC-DFM-KNOB-4X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Dvojitý rám, Kovový kryt, Zajištění ovládacího knoflíku, NEMA 4X
Objednací číslo	<a href="#">2669640000</a>
Typ	IE-FC-DFM-KNOB-4X
GTIN (EAN)	4050118800531
Množství	1 ks

## IE-FC-DFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	27,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,083 inch
Výška	134 mm	Výška (v palcích)	5,276 inch
Šířka	132 mm	Šířka (v palcích)	5,197 inch
Tloušťka stěny, min.	1 mm	Tloušťka stěny, max.	5 mm
Čistá hmotnost	824,97 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

## Obecné údaje

Materiál krytu	Tlakově litý zinek, práškově lakováno	Materiál rámu	Tlakově litý zinek, práškově lakováno
Stupeň krytí	IP65, v zavřeném stavu	Stupeň krytí (UL)	Type 4X
Typ produktu	Dvojitý rám, Kovový kryt, Zajištění ovládacího knoflíku, NEMA 4X		

## Obecné standardy

Č. osvědčení (CSA)	2000039-80039714	Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B
Č. osvědčení (cURus)	E223801		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Osvědčení

Schválení



UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E223801

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## IE-FC-DFM-KNOB-4X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres




Jednotka: mm

### Výřez instalace



Jednotka: mm

### Rozměrový výkres



Jednotka: palce

### Výřez instalace



Jednotka: palce

## IE-FC-DFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Příslušenství pro FrontCom Vario



## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FC-KEY	Verze
Objednací číslo	<a href="#">4465930000</a>	FrontCom, Náhradní klíč, Jednotlivý rám, Různé
GTIN (EAN)	4050118272314	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FC-PWPC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">4450820000</a>	FrontCom, Dotyková ochrana
GTIN (EAN)	4050118255584	
Množství	1 ks	

## Čisté, lepicí zadní strana



SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SM 27/18 K MC NE WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">4707270000</a>	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190925116	
Množství	80 ks	
Typ	SM 27/18 K MC NE SI	Verze
Objednací číslo	<a href="#">4713760000</a>	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Stříbrná
GTIN (EAN)	4008190331177	
Množství	80 ks	

Datum vytvoření 29. dubna 2024 7:19:26 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-FC-DFM-KNOB-4X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	SM 27/18 K MC NE GR	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6073340000</a>	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Šedá
GTIN (EAN)	4032248831425	
Množství	80 ks	

## Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6736181044</a>	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4008190985950	
Množství	200 ks	