

IE-FC-DFM-KNOB-4X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtålighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FrontCom, Dubbel ram, Metallskydd, Styrknapplösning, NEMA 4X
Art.nr.	2669640000
Typ	IE-FC-DFM-KNOB-4X
GTIN (EAN)	4050118800531
Förp.	1 Stück

IE-FC-DFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	27,5 mm	Byggdjup (tum)	1,083 inch
Höjd	134 mm	Bygghöjd (tum)	5,276 inch
Bredd	132 mm	Byggbredd (tum)	5,197 inch
Väggdjocklek, min.	1 mm	Väggdjocklek, max.	5 mm
Nettovikt	824,97 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Material lock	Zinkpressgjutning, Pulverlackad	Material ram	Zinkpressgjutning, Pulverlackad
Produktansering	Dubbel ram, Metallskydd, Styrknappplåsnig, NEMA 4X	Skyddsklass	IP65, i slutet tillstånd
Skyddsklass (UL)	Type 4X		

Allmänna standarder

Certifikat nr (cURus)	E223801	Certifikat nr. (CSA)	2000039-80039714
Certifikat-nr (DNV)	TAA000022B		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Designation key / Type key
Kataloger	Catalogues in PDF-format


IE-FC-DFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Ritningar

Profilritning




Enhet: mm

Montageurtag




Enhet: mm

Profilritning



Enhet: tum

Montageurtag



Enhet: tum

IE-FC-DFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör för FrontCom Vario



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-KEY	Artikelbeteckning
Art.nr.	1465930000	FrontCom, Reservnyckel, Enkel ram, övriga
GTIN (EAN)	4050118272314	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FC-PWPC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450820000	FrontCom, Beröringsskydd
GTIN (EAN)	4050118255584	
Förp.	1 Stuck	

Neutral självhäftande



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SM 27/18 K MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1707270000	SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190925116	
Förp.	80 Stuck	
Typ	SM 27/18 K MC NE SI	Artikelbeteckning
Art.nr.	1713760000	SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, Silver
GTIN (EAN)	4008190331177	
Förp.	80 Stuck	

Skapandedatum den 1 maj 2024 06:30:11 CEST

Katalogversion 20.04.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-FC-DFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	SM 27/18 K MC NE GR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1073340000	SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, grå
GTIN (EAN)	4032248831425	
Förp.	80 Stuck	

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1736181044	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4008190985950	
Förp.	200 Stuck	