

**SAISC-5-18/28-4/9CG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.

Připojení krimpováním se vyznačuje vysokou funkční spolehlivostí. S touto technologií připojení se vodič nalisuje krimpováním na kontakt a poté zapojí do obalu kontaktu. Spojení mezi vodičem a krimpovacím kontaktem je odolné proti vibracím a vyznačuje se dlouhodobou stabilitou. Krimpovací kontakty se objednávají samostatně.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Konektor připojitelný v terénu, M12, pin, rovný
Objednací číslo	<a href="#">2672410000</a>
Typ	SAISC-5-18/28-4/9CG
GTIN (EAN)	4050118765274
Množství	1 ks

## SAISC-5-18/28-4/9CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 19,5 g

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 500	Hlavní materiál krytu	CuZn
Jmenovité napětí	50 V	Jmenovitý proud	4 A
Kódování	A-kódování	Materiál kroužku se závitem	Mosaz poniklovaná
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	5
Průměr kabelu	4...9 mm	Průměr kabelu, max.	9 mm
Průměr kabelu, min.	4 mm	Průřez připojení max.	0,75 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, max.	0,75 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Připojení stínění	Ano
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C	Stupeň krytí	IP67
Typ připojení	Nalisované připojení	Závažnost znečištění	3

## Obecné informace

Počet pólů	5	Připojení 1	M12
Připojení 2	Crimp	Hlavní materiál krytu	CuZn
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	Pozlacené
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	≥ 500

## Standardy

Odolnost proti otřesům a vibracím podle DIN EN 61373 KAT2 (Bogie), DIN EN 61373 Class 1B**	Protipožární bezpečnost pro železniční vozidla	According to EN 45545, HL1 - HL3
Standardní konektor	IEC 61076-2-101	

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení



Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**SAISC-5-18/28-4/9CG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Rozměrový výkres****Schéma pólů**

## SAISC-5-18/28-4/9CG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Krimpované kontakty



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.

Připojení krimpováním se vyznačuje vysokou funkční spolehlivostí. S touto technologií připojení se vodič nalisuje krimpováním na kontakt a poté zapojí do obalu kontaktu. Spojení mezi vodičem a krimpovacím kontaktem je odolné proti vibracím a vyznačuje se dlouhodobou stabilitou.

Krimpovací kontakty se objednávají samostatně.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M12-KSC-18/20	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6664840000</a>	Kontakt, Kontakt
GTIN (EAN)	4050118755091	
Množství	100 ks	
Typ	SAI-M12-KSC-20/22	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6664850000</a>	Kontakt, Kontakt
GTIN (EAN)	4050118755220	
Množství	100 ks	
Typ	SAI-M12-KSC-22/24	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6673710000</a>	Kontakt, Kontakt
GTIN (EAN)	4050118755060	
Množství	100 ks	
Typ	SAI-M12-KSC-26/28	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6673720000</a>	Kontakt, Kontakt
GTIN (EAN)	4050118755077	
Množství	100 ks	

**SAISC-5-18/28-4/9CG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****...pro M12**

Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SAI-TMCSK	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6381690000</a>	Nástroj k nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118183870	
Množství	1 ks	