

## IE-PS-M12X-180-S-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

The 8pole M12 Mini crimp cable connector with X-coding and 90° cable exit is with compact dimensions and 8 cable exit positions predestined for difficult installation conditions. The cable clamp version with the wide cable clamp ranges from 4 up to 9 mm plus the fully shielded housing together with the shielded strain relief is the universal fail-safe solution for all common cables on the market.

## Általános rendelési adatok

Rendelési szám	<a href="#">2672440000</a>
Típus	IE-PS-M12X-180-S-TH-CG
GTIN (EAN)	4050118765045
Qty.	1 Stück

## IE-PS-M12X-180-S-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 16 g

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0,34 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,14 mm <sup>2</sup>	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Ház fő anyaga	Cu alloy Ni lemezelt	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C
Kábelátmérő	4...9 mm	Kábelátmérő, max.	9 mm
Kábelátmérő, min.	4 mm	Kódolás	X kódolású
Névleges feszültség	50 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	8	Szennyezés súlyossága	3
Vezeték-keresztmetszet, max.	0,34 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Védelmi osztály	IP67 dugaszolva	Árnyékolás csatlakozás	Igen, csavarozott
Érintkező felület	Aranyozott		

## Általános információk

Pólusszám	8	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	Krimp	Ház fő anyaga	Cu alloy Ni lemezelt
Csatlakozási menet	M12	Érintkező felület	Aranyozott
Védelmi osztály	IP67 dugaszolva	Dugaszolási ciklusok	≥ 500

## Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-109

## Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség 50 V

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-109

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## IE-PS-M12X-180-S-TH-CG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)


## IE-PS-M12X-180-S-TH-CG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok


### Méretrajz



### Méretrajz



### Póluskiosztás



## IE-PS-M12X-180-S-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI-TMCSK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1381690000</a>	Présszerszám
GTIN (EAN)	4050118183870	
Qty.	1 Stück	

## M12X krimpelhető érintkezők

Machined precision crimp contacts for M12X



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PIC-M12X-S-22/26	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">2673440000</a>	Érintkező, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118765359	
Qty.	100 Stück	