

**IE-PIC-M12X-S-22/26****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Machined precision crimp contacts for M12X

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Kontakt, Patice            |
| Objednáací číslo | <a href="#">2673440000</a> |
| Typ              | IE-PIC-M12X-S-22/26        |
| GTIN (EAN)       | 4050118765359              |
| Množství         | 100 ks                     |

Datum vytvoření 20. května 2024 9:51:36 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |
|----------------|---------|
| Čistá hmotnost | 0,063 g |
|----------------|---------|

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

|                     |                      |                     |                      |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Jmenovitý proud     | 1 A                  | Kódování            | X-kódování           |
| Materiál kontaktu   | Slitina, Pozlacené   | Počet pólů          | 8                    |
| Průřez vodiče, max. | 0,14 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min. | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez  | AWG 22 - AWG 26      |                     |                      |

## Obecné informace

|             |       |                   |                    |
|-------------|-------|-------------------|--------------------|
| Počet pólů  | 8     | Připojení 1       | M12 Contact        |
| Připojení 2 | Crimp | Materiál kontaktu | Slitina, Pozlacené |

## Elektrické vlastnosti

|                |         |
|----------------|---------|
| Odpor kontaktu | ≤ 10 mΩ |
|----------------|---------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC002635    |
| ETIM 8.0    | EC002635    | ETIM 9.0    | EC002635    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|          |  |
|----------|--|
| Katalogy | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

## IE-PIC-M12X-S-22/26

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**IE-PIC-M12X-S-22/26****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****...pro M12**

Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |                               |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ             | SAI-TMCSK                  | Verze                         |
| Objednací číslo | <a href="#">6381690000</a> | Nástroj k nalisování koncovek |
| GTIN (EAN)      | 4050118183870              |                               |
| Množství        | 1 ks                       |                               |