

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Machined precision crimp contacts for M12X

Általános rendelési adatok

Verzió	Érintkező, Aljzatos csatlakozó
Rendelési szám	2673440000
Típus	IE-PIC-M12X-S-22/26
GTIN (EAN)	4050118765359
Qty.	100 Stück

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,063 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás keresztmetszete	AWG 22 - AWG 26	Kódolás	X kódolású
Névleges áram	1 A	Pólusszám	8
Vezeték-keresztmetszet, max.	0,14 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,34 mm ²
Érintkező anyaga	Cu-ötvény, Aranyozott		

Általános információk

Pólusszám	8	1. csatlakozás	M12 Contact
2. csatlakozás	Crimp	Érintkező anyaga	Cu-ötvény, Aranyozott

Villamos tulajdonságok

Átmeneti ellenállás ≤ 10 mΩ

Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9,1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-TMCSK	Verzió
Rendelési szám	1381690000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4050118183870	
Qty.	1 Stück	