

IE-PIC-M12X-S-22/26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Machined precision crimp contacts for M12X

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kontakt, Hylsa
Art.nr.	2673440000
Typ	IE-PIC-M12X-S-22/26
GTIN (EAN)	4050118765359
Förp.	100 Stück

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,063 g
-----------	---------

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea	AWG 22 - AWG 26	Antal poler	8
Kodering	X-kodad	Kontaktmaterial	Cu-legering, förgylld
Ledardiameter, max.	0,14 mm ²	Ledardiameter, min.	0,34 mm ²
Märkström	1 A		

Allmänna data

Antal poler	8	Anslutning 1	M12 Contact
Anslutning 2	Crimp	Kontaktmaterial	Cu-legering, förgylld

Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd	≤ 10 mΩ
-----------------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar


Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

IE-PIC-M12X-S-22/26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**

IE-PIC-M12X-S-22/26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****...för M12**

Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdonsledningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-TMCSK	Artikelbeteckning
Art.nr.	1381690000	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4050118183870	
Förp.	1 Stück	