

## SAI-M12-KSC-26/28

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

A krimpelő csatlakozó jellemzője a funkcionális megbízhatóság. Ezzel a csatlakozástechnológiával a vezeték az érintkezőhöz krimpelhető, majd az érintkező tartójába befogható. A vezet és a krimpelő közötti csatlakozás rezgésálló, és hosszú távon stabil. A krimpelő érintkezők külön rendelhetők meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Verzió         | Érintkező, Érintkező       |
| Rendelési szám | <a href="#">2673720000</a> |
| Típus          | SAI-M12-KSC-26/28          |
| GTIN (EAN)     | 4050118755077              |
| Qty.           | 100 Stück                  |

## SAI-M12-KSC-26/28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,19 g

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                                   |                       |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Csatlakozás keresztmetszete       | AWG 26 - AWG 28       | Csatlakozási keresztmetszet, max. | 0,129 mm <sup>2</sup> |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0,081 mm <sup>2</sup> | Névleges áram                     | 7 A                   |
| Szennyezés súlyossága             | 3                     | Érintkező anyaga                  | Cu-ötvény             |
| Érintkező felület                 | Aranyozott            |                                   |                       |

## Általános információk

|                  |             |                   |            |
|------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1. csatlakozás   | M12 Contact | 2. csatlakozás    | Crimp      |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvény   | Érintkező felület | Aranyozott |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                  |  |
|------------------|--|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## SAI-M12-KSC-26/28

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## ...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |              |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus          | SAI-TMC-PD                 | Verzió       |
| Rendelési szám | <a href="#">1381700000</a> | Présszerszám |
| GTIN (EAN)     | 4050118183856              |              |
| Qty.           | 1 Stück                    |              |
| Típus          | SAI-TMCSK                  | Verzió       |
| Rendelési szám | <a href="#">1381690000</a> | Présszerszám |
| GTIN (EAN)     | 4050118183870              |              |
| Qty.           | 1 Stück                    |              |