

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Vezérlőfeszültség-elosztás**

Egyedi AAP potenciáelosztó sorkapcsaink ideális megoldást kínálnak a túlfeszültség-védelemre és a központi vezérlőfeszültség elosztására. Új maxGUARD termékcsaládunk pedig a legkisebb helyen is integrált elektronikus terhelésfelügyelet mellett képes a potenciáelosztásra.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 6 mm ² , 500 V, 41 A, kék |
| Rendelési szám | 2675410000 |
| Típus | AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR |
| GTIN (EAN) | 4050118817591 |
| Qty. | 20 Stück |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|-----------|
| Mélység | 47 mm | Mélység (coll) | 1,85 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 48 mm | Magasság | 85,5 mm |
| Magasság (coll) | 3,366 inch | Szélesség | 8,1 mm |
| Szélesség (coll) | 0,319 inch | Nettó tömeg | 21,6 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C | | |

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

| | | | |
|--------------------|---------------|------------------|----------|
| EN 60079-7 jelölés | Ex ec II C Gc | 2014/34/EU címke | II 2 G D |
|--------------------|---------------|------------------|----------|

Anyag adatok

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----|
| Anyag | Wemid | Szín | kék |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
| Véglap szükséges | Igen | Potenciálok száma | 1 |
| Szintek száma | 1 | Rögzítési pontok száma szintenként | 7 |
| Potenciálok száma szintenként | 1 | PE-csatlakozás | Nem |
| Sín | TS 35 | N funkció | Igen |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Nem |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|----------------|---|-------|
| Felpattintható | Igen | Felszerelés típusa | TS 35 |
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
| Rögzítés típusa | Felpattintható | Telepítési útmutató | Sín |

Névleges adatok

| | | | |
|-------------------------|-------------------|--|---------|
| Névleges keresztmetszet | 6 mm ² | Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges AC feszültség | 500 V | Névleges DC feszültség | 500 V |
| Névleges áram | 41 A | Áram maximum vezetékeknek | 41 A |
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,78 mΩ |
| Névleges lökőfeszültség | 6 kV | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,31 W |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Túlfeszültség kategória | III |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|--|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, flexibilis, további csatlakozás, max. | 1,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, többeres, további csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, további csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--------------------|-------|
| Csatlakozási irány | felső |
|--------------------|-------|

| | |
|--|------|
| Csupaszolási hossz, kiegészítő csatlakozás | 8 mm |
|--|------|

| | |
|--|---------------------|
| Névleges keresztmetszet, további csatlakozás | 1,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Rögzítési tartomány, további csatlakozás, max. | 1,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 1,5 mm ² |
|---|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, további csatlakozás min. | 0,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, többeres, további csatlakozás, max. | 1,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, további csatlakozás, max. | 1,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | PUSH IN |
|--|---------|

| | |
|---|---|
| Csatlakozások száma, kiegészítő csatlakozás | 6 |
|---|---|

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Kés mérete, kiegészítő csatlakozás | 0,4 x 2,0 mm |
|------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Névleges áram, kiegészítő csatlakozás | 17,5 A |
|---------------------------------------|--------|

| | |
|--|----------------------|
| Rögzítési tartomány, további csatlakozás, min. | 0,14 mm ² |
|--|----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
|---|---------------------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | |
|--------------------|---------|
| Csatlakozás típusa | PUSH IN |
|--------------------|---------|

| | |
|--------------------|-------|
| Csatlakozási irány | felső |
|--------------------|-------|

| | |
|---------------------|---|
| Csatlakozások száma | 1 |
|---------------------|---|

| | |
|--------------------|-------|
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
|--------------------|-------|

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Iker érvéghüvelyek, max. | 1,5 mm ² |
|--------------------------|---------------------|

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Iker-érvéghüvelyek, min. | 0,5 mm ² |
|--------------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|------------|--------------|
| Kés mérete | 1,0 x 5,5 mm |
|------------|--------------|

| | |
|-------------------------|----|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A5 |
|-------------------------|----|

| | |
|--|--|
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1 | |
|--|--|

| | | |
|------------------------------------|----------|---------------------|
| Tube length | névleges | 10 mm |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,5 mm ² |
| | max. | 1 mm ² |
| Tube length | min. | 10 mm |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 1,5 mm ² |
| | max. | 2,5 mm ² |
| Tube length | max. | 18 mm |
| | min. | 12 mm |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 4 mm ² |
| Tube length | max. | 18 mm |
| | min. | 10 mm |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 6 mm ² |
| | max. | 10 mm ² |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|---|------------------------------------|----------|----------------------|
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4 | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 1 mm ² |
| | Tube length | max. | 12 mm |
| | | min. | 10 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1,5 mm ² |
| | Tube length | max. | 18 mm |
| | | min. | 10 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 2,5 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | Tube length | max. | 18 mm |
| | | min. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 4 mm ² |
| | | max. | 6 mm ² |
| | Tube length | max. | 18 mm |
| | | min. | 10 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 4 mm ² |
| | | max. | 6 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 6 mm ² | | |
| Tube length for twin wire-end ferrule | 0,34 mm ² | | |
| | Tube length | max. | 12 mm |
| | | min. | 10 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0,5 mm ² |
| | Tube length | max. | 18 mm |
| | | min. | 10 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0,75 mm ² |
| | Tube length | max. | 18 mm |
| | | min. | 12 mm |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 6 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 0,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 6 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 6 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² | | |

Általános

| | | | |
|-----------|-------|---------------------|---------------|
| Pólusszám | 1 | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Sín | TS 35 | Telepítési útmutató | Sín |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-19 |

Fontos megjegyzés

Termékinformáció Be kell tartani a csatlakoztatott vezetők túlterhelésére és zárlatára vonatkozó biztonsági előírásokat. Az összes csatlakoztatott vezető összes árama nem haladhatja meg a maximális terhelőáram értékét.

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Letöltések





| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | DNVGL certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | AAP Terminal Blocks for control voltage distribution |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WS 12/6.5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | WS 12/6.5 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 619930000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626155 | |
| Qty. | 600 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WS 12/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------|---|
| Típus | WS 12/6 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 8007200000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118391886 | |
| Qty. | 600 Stück | |

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Típus | WS 12/6 MM BP WS | Verzió |
| Rendelési szám | 8619860000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118626223 | fehér |
| Qty. | 4 500 Stück | |

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------|---|
| Típus | SDS 0.4X2.0X60 | Verzió |
| Rendelési szám | 8749260000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895537 | |
| Qty. | 1 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DEK 5/3.5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | DEK 5/3.5 MM BP WS | Verzió |
| Rendelési szám | 619760000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626322 | |
| Qty. | 15 000 Stück | |

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | DEK 5/3.5 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 600710000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118391992 | |
| Qty. | 1 000 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DEK 5/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 MM BP WS | Verzió |
| Rendelési szám | 619780000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626308 | |
| Qty. | 9 000 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 6007120000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Qty. | 600 Stück | |

A sorozat



Az egységes vizsgálat és a tesztelágazások, a konzisztens keresztcsatlakozások, a hatékony jelölők, valamint az időtakarékos PUSH IN csatlakozástechnika különösen jövőbiztossá tette az A-sorozatot. Az innovatív kialakítás az egyértelműen körülhatárolt működési területekkel és a színes nyomógombokkal maximálisan biztonságos csatlakozást és karbantartást kínál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEP AP11 | Verzió |
| Rendelési szám | 1988320000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118372854 | |
| Qty. | 20 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

1.5 mm²1.5
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 1.5N/9 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985660000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/8 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985640000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/6 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985610000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/10 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985800000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/6 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985580000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/5 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985710000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985620000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985510000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985500000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 10. 17:52:11 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 1.5N/10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985680000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985410000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/7 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985630000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/2 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985650000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985490000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/50 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/20 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985600000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/4 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985570000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/7 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985520000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/5 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985590000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/9 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985560000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/8 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985540000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/9 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 1.5N/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1985480000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/7 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985750000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/2 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985530000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/20 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985700000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/20 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/3 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370348 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/4 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/8 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1985770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/50 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/3 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1985550000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WS 8/5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/5 MM BP WS | Verzió |
| Rendelési szám | 619810000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626278 | |
| Qty. | 8 000 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 8007150000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392029 | |
| Qty. | 800 Stück | |

6 mm²-től 1,5 mm²-ig

Vezérlőfeszültség-elosztás

Egyedi AAP potenciáelosztó sorkapcsaink ideális megoldást kínálnak a túlfeszültség-védelemre és a központi vezérlőfeszültség elosztására. Új maxGUARD termékcsaládunk pedig a legkisebb helyen is integrált elektronikus terhelésfelügyelet mellett képes a potenciáelosztásra.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | AAP11 1.5 LI DL BL/OR | Verzió |
| Rendelési szám | 675370000 | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, kék |
| GTIN (EAN) | 4050118733587 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AAP11 1.5 LI DL OR | Verzió |
| Rendelési szám | 675350000 | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118733907 | sötétbész |
| Qty. | 50 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 10. 17:52:11 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | AAP11 1.5 LI DL RD | Verzió |
| Rendelési szám | 6675340000 | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118733570 | sötétbézs |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AAP11 1.5 LI DL BL | Verzió |
| Rendelési szám | 6675360000 | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118733594 | sötétbézs |
| Qty. | 50 Stück | |

DEK 5/7.5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/7.5 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 6619920000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 7.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626162 | |
| Qty. | 500 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DEK 5/8



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | DEK-A 5/8 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 448860000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118462968 | |
| Qty. | 500 Stück | |

6 mm²-től 1,5 mm²-ig

Egyedülálló moduláris koncepció, amely bármilyen géptípussal használható. Az AAP potenciáelosztó sorkapcsok az egységes kialakításnak és a két lehetséges konstrukciónak (váltakozó vagy csoportos) köszönhetik sikerüket. A vezérlőfeszültség-elosztás csoportosított struktúrájában a potenciálok a különböző sorkapcsokon helyezkednek el, így alkotva teljes potenciálblokkokat.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | AAP11 1.5 LI GN/OR | Verzió |
| Rendelési szám | 461410000 | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118618013 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AAP11 1.5 LI WT | Verzió |
| Rendelési szám | 468344000 | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, sötétbézs, bézs |
| GTIN (EAN) | 4064675008316 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AAP11 1.5 LI BL/OR | Verzió |
| Rendelési szám | 452287000 | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, kék |
| GTIN (EAN) | 405011854908 | |
| Qty. | 50 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | AAP11 1.5 LI RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1988160000 | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118372939 | sötétbézs |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AAP11 1.5 LI BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1988170000 | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118372922 | sötétbézs |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AAP11 1.5 LI OR | Verzió |
| Rendelési szám | 1503910000 | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118517583 | sötétbézs |
| Qty. | 50 Stück | |

WS 12/5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkонтúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 12/5 MM BP WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1619850000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626230 | |
| Qty. | 5 500 Stück | |
| Típus | WS 12/5 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1007190000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392036 | |
| Qty. | 800 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WS 12/3.5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 12/3.5 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 8007180000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392203 | |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | WS 12/3.5 MM BP WS | Verzió |
| Rendelési szám | 8619840000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626247 | |
| Qty. | 8 000 Stück | |

A sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus | APP 3 | Verzió |
| Rendelési szám | 8489100000 | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4050118499315 | |
| Qty. | 50 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SC/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1991920000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO BK | Verzió |
| Rendelési szám | 6661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO | Verzió |
| Rendelési szám | 6661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SC/1 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 475310000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO GY | Verzió |
| Rendelési szám | 6661290000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qty. | 20 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WS 8/8



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | WS-A 8/8 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 448930000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118462982 | |
| Qty. | 500 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DEK 5/5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MM BP WS | Verzió |
| Rendelési szám | 619770000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626315 | |
| Qty. | 10 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 6007110000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118391862 | |
| Qty. | 800 Stück | |

Digitális árammérő fogók



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| Típus | ZUB MULTIMETER | Verzió |
| Rendelési szám | 6205270000 | Multiméter |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| Qty. | 1 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |

WS 8/3.5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/3.5 MM BP WS | Verzió |
| Rendelési szám | 8619800000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626285 | |
| Qty. | 11 000 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/3.5 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 8007140000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118391893 | |
| Qty. | 1 000 Stück | |

A sorozat




Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | AAM 6 YE FLASH | Verzió |
| Rendelési szám | 8635570000 | Sorkapocs jelölő, 13 x 8.1 mm, Osztás, mm (P): 8.00 sárga |
| GTIN (EAN) | 4050118674514 | |
| Qty. | 40 Stück | |

Végbakok



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 BK DL | Verzió |
| Rendelési szám | 8570250000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118580266 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 GY DL | Verzió |
| Rendelési szám | 8570260000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118580273 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 DL | Verzió |
| Rendelési szám | 8570240000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118580259 | |
| Qty. | 50 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A sorozat



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ATPG 6 MI-R | Verzió |
| Rendelési szám | 1991930000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376555 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ATPG 1.5 MI-R | Verzió |
| Rendelési szám | 1991880000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376715 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ATPG 2.5 MI-R | Verzió |
| Rendelési szám | 1991960000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376685 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ATPG 4 MI-R | Verzió |
| Rendelési szám | 1991860000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376661 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ATPG 1.5-10 L | Verzió |
| Rendelési szám | 1991890000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ATPG 10 MI-R | Verzió |
| Rendelési szám | 1991870000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376678 | |
| Qty. | 50 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WS 8/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/6 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 8007160000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | |
| Qty. | 600 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/6 MM BP WS | Verzió |
| Rendelési szám | 8619820000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626261 | |
| Qty. | 6 000 Stück | |

AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WS 12/8



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | WS-A 12/8 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 448920000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118462975 | |
| Qty. | 500 Stück | |