


AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Vezérlőfeszültség-elosztás**

Egyedi AAP potenciáelosztó sorkapcsaink ideális megoldást kínálnak a túlfeszültség-védelemre és a központi vezérlőfeszültség elosztására. Új maxGUARD termékcsaládunk pedig a legkisebb helyen is integrált elektronikus terhelésfelügyelet mellett képes a potenciáelosztásra.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 10 mm ² , 800 V, 57 A, sötétbézs |
| Rendelési szám | 2675500000 |
| Típus | AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD |
| GTIN (EAN) | 4050118733914 |
| Qty. | 20 Stück |

AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység | 53,5 mm | Mélység (coll) | 2,106 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 54 mm | Magasság | 89 mm |
| Magasság (coll) | 3,504 inch | Szélesség | 10 mm |
| Szélesség (coll) | 0,394 inch | Nettó tömeg | 32,833 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C | | |

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

| | | | |
|--------------------|---------------|------------------|----------|
| EN 60079-7 jelölés | Ex ec II C Gc | 2014/34/EU címke | II 2 G D |
|--------------------|---------------|------------------|----------|

Anyag adatok

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Anyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|-----|
| Véglap szükséges | Igen | Potenciálok száma | 1 |
| Szintek száma | 1 | Rögzítési pontok száma szintenként | 5 |
| Potenciálok száma szintenként | 1 | PE-csatlakozás | Nem |
| Sín | TS 35 | N funkció | Nem |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Nem |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|----------------|---|-------|
| Felpattintható | Igen | Felszerelés típusa | TS 35 |
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
| Rögzítés típusa | Felpattintható | Telepítési útmutató | Sín |

Névleges adatok

| | | | |
|--|--------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet | 10 mm ² | Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges DC feszültség | 800 V | Névleges áram | 57 A |
| Áram maximum vezetékekknél | 57 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,56 mΩ | Névleges lökfeszültség | 8 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,82 W | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III | | |

AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|--|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, flexibilis, további csatlakozás, max. | 2,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, többeres, további csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, további csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--------------------|-------|
| Csatlakozási irány | felső |
|--------------------|-------|

| | |
|--|-------|
| Csupaszolási hossz, kiegészítő csatlakozás | 10 mm |
|--|-------|

| | |
|--|---------------------|
| Névleges keresztmetszet, további csatlakozás | 2,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Rögzítési tartomány, további csatlakozás, max. | 2,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 2,5 mm ² |
|---|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, további csatlakozás min. | 0,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, többeres, további csatlakozás, max. | 2,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, további csatlakozás, max. | 2,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | PUSH IN |
|--|---------|

| | |
|---|---|
| Csatlakozások száma, kiegészítő csatlakozás | 4 |
|---|---|

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Kés mérete, kiegészítő csatlakozás | 0,6 x 3,5 mm |
|------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------|------|
| Névleges áram, kiegészítő csatlakozás | 24 A |
|---------------------------------------|------|

| | |
|--|----------------------|
| Rögzítési tartomány, további csatlakozás, min. | 0,14 mm ² |
|--|----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
|---|---------------------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | |
|--------------------|---------|
| Csatlakozás típusa | PUSH IN |
|--------------------|---------|

| | |
|--------------------|-------|
| Csatlakozási irány | felső |
|--------------------|-------|

| | |
|---------------------|---|
| Csatlakozások száma | 1 |
|---------------------|---|

| | |
|--------------------|-------|
| Csupaszolási hossz | 18 mm |
|--------------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Iker érvéghüvelyek, max. | 4 mm ² |
|--------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Iker-érvéghüvelyek, min. | 0,5 mm ² |
|--------------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|------------|--------------|
| Kés mérete | 1,0 x 5,5 mm |
|------------|--------------|

| | |
|-------------------------|----|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A6 |
|-------------------------|----|

| | | | |
|--|------------------------------------|----------|---------------------|
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1 | Tube length | névleges | 18 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 1,5 mm ² |
| | | max. | 10 mm ² |

| | | | |
|--|------------------------------------|------|---------------------|
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4 | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 1,5 mm ² |
| | | max. | 4 mm ² |
| | Tube length | min. | 18 mm |
| | | max. | 10 mm ² |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 6 mm ² |
| | | max. | 10 mm ² |

| | |
|---|--------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 10 mm ² |
|---|--------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
|---|---------------------|

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------|
| Tube length for twin wire-end ferrule | Tube length | névleges | 18 mm |
| | | min. | 0,75 mm ² |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | max. | 1 mm ² |
| | | max. | 18 mm |
| | Tube length | min. | 12 mm |
| | | max. | 1,5 mm ² |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 1,5 mm ² |
| | | max. | 4 mm ² |

AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | |
|--|---------------------|
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 10 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 10 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 10 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 10 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 10 mm ² |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² |

Általános

| | | | |
|-----------|-------|---------------------|---------------|
| Pólusszám | 1 | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Sín | TS 35 | Telepítési útmutató | Sín |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-19 |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|--|
| Termékinformáció | Be kell tartani a csatlakoztatott vezetők túlterhelésére és zárlatára vonatkozó biztonsági előírásokat. Az összes csatlakoztatott vezetők összes árama nem haladhatja meg a maximális terhelőáram értékét. |
|------------------|--|

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Letöltések


| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | AAP Terminal Blocks for control voltage distribution |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |

WS 8/10



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS-A 8/10 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 8619890000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 10 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626193 | |
| Qty. | 350 Stück | |

AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Típus | AAM 10 YE FLASH | Verzió |
| Rendelési szám | 635580000 | Sorkapocs jelölő, 14 x 10 mm, sárga |
| GTIN (EAN) | 4050118674521 | |
| Qty. | 40 Stück | |

A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SC/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1991920000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO BK | Verzió |
| Rendelési szám | 661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO | Verzió |
| Rendelési szám | 661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SC/1 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 475310000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO GY | Verzió |
| Rendelési szám | 661290000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qty. | 20 Stück | |

AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2,5 mm²2.5
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 2.5N/3 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527830000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527570000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527620000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108910000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527640000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527590000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 12. 10:06:15 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108900000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527540000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108710000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108700000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527840000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527880000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 109000000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 5 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 12. 10:06:15 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/8 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527630000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527890000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1108870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1108470000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1108810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527680000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |

AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Verzió |
| Rendelési szám | 1749610000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| Qty. | 1 Stück | |

A sorozat



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ATPG 6 MI-R | Verzió |
| Rendelési szám | 1991930000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376555 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ATPG 1.5 MI-R | Verzió |
| Rendelési szám | 1991880000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376715 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ATPG 2.5 MI-R | Verzió |
| Rendelési szám | 1991960000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376685 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ATPG 4 MI-R | Verzió |
| Rendelési szám | 1991860000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376661 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ATPG 1.5-10 L | Verzió |
| Rendelési szám | 1991890000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Qty. | 50 Stück | |

AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ATPG 10 MI-R | Verzió |
| Rendelési szám | 1991870000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376678 | |
| Qty. | 50 Stück | |

A sorozat



Az egységes vizsgálat és a tesztelágazások, a konzisztens keresztcsatlakozások, a hatékony jelölők, valamint az időtakarékos PUSH IN csatlakozástechnika különösen jövőbiztossá tette az A-sorozatot. Az innovatív kialakítás az egyértelműen körülhatárolt működési területekkel és a színes nyomógombokkal maximálisan biztonságos csatlakozást és karbantartást kínál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEP AP12 | Verzió |
| Rendelési szám | 1988300000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118372786 | |
| Qty. | 20 Stück | |