

## AAP13 6 LO-LO DL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Vezérlőfeszültség-elosztás**

Egyedi AAP potenciáelosztó sorkapcsaink ideális megoldást kínálnak a túlfeszültség-védelemre és a központi vezérlőfeszültség elosztására. Új maxGUARD termékcsaládunk pedig a legkisebb helyen is integrált elektronikus terhelésfelügyelet mellett képes a potenciáelosztásra.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Tápkapocs, PUSH IN, 6 mm <sup>2</sup> , 250 V, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">2675540000</a>                               |
| Típus          | AAP13 6 LO-LO DL   |
| GTIN (EAN)     | 4050118733655  |
| Qty.           | 20 Stück   |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                           |            |                |           |
|---------------------------|------------|----------------|-----------|
| Mélység                   | 47 mm      | Mélység (coll) | 1,85 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 48 mm      | Magasság       | 47 mm     |
| Magasság (coll)           | 1,85 inch  | Szélesség      | 8,1 mm    |
| Szélesség (coll)          | 0,319 inch | Nettó tömeg    | 24 g      |

## Hőmérsékletek

|                                    |                |                                    |        |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet               | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C         |                                    |        |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                   |                                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV17ATEX8030U   | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR17.0015U  |
| Max. feszültség (ATEX)             | 220 V             | Áram (ATEX)                         | 33 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 6 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 220 V             |
| Áram (IECEX)                       | 33 A              | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 6 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex ec II C Gc     | 2014/34/EU címke                    | II 2 G D          |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                               |   |               |       |
|-------------------------------|---|---------------|-------|
| Potenciálok száma             | 2 | Szintek száma | 1     |
| Potenciálok száma szintenként | 2 | Sín           | TS 35 |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                |      |  |      |
|----------------|------|--|------|
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából<br>bevizsgált változat | Igen |
|----------------|------|--|------|

## Névleges adatok

|                         |                       |  |         |
|-------------------------|-----------------------|--|---------|
| Névleges keresztmetszet | 6 mm <sup>2</sup>     | Névleges feszültség                              | 250 V   |
| Névleges DC feszültség  | 250 V                 | Áram maximum vezetékekknál                       | 41 A    |
| Szabványok              | IEC 60947-7-1 szerint | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x<br>szerint  | 0,78 mΩ |
| Névleges lökőfeszültség | 4 kV                  | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-<br>x szerint | 1,31 W  |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|   |         |
|---|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő<br>csatlakozás | PUSH IN |
|---|---------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa       | PUSH IN             |
| Csupaszolási hossz       | 12 mm               |
| Iker érvéghüvelyek, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Iker-érvéghüvelyek, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|  |  |                                    |                     |
|--|--|------------------------------------|---------------------|
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>                                |                                    |                     |
| Kés mérete   | 1,0 x 5,5 mm                                       |                                    |                     |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A5   |                                    |                     |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1   | Tube length  | névleges                           | 10 mm               |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                 | min.                               | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|  |  | max.                               | 1 mm <sup>2</sup>   |
|  | Tube length  | min.                               | 10 mm               |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                 | min.                               | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|  |  | max.                               | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|  | Tube length  | min.                               | 12 mm               |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                 | max.                               | 18 mm               |
|  |  | névleges                           | 4 mm <sup>2</sup>   |
|  | Tube length  | min.                               | 10 mm               |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                 | max.                               | 18 mm               |
|  |  | min.                               | 6 mm <sup>2</sup>   |
|  | max.   | 10 mm <sup>2</sup>                 |                     |
|  | Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4 | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.                |
| max.   |  |                                    | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Tube length  |  | min.                               | 10 mm               |
|  |  | max.                               | 12 mm               |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete   |  | névleges                           | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tube length  |  | min.                               | 10 mm               |
|  |  | max.                               | 18 mm               |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete   |  | névleges                           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Tube length  |  | min.                               | 12 mm               |
|  |  | max.                               | 18 mm               |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete   |  | min.                               | 4 mm <sup>2</sup>   |
|  |  | max.                               | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Tube length  | min.   | 10 mm                              |                     |
|  | max.   | 18 mm                              |                     |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>                                  |                                    |                     |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,34 mm <sup>2</sup>                               |                                    |                     |
| Tube length for twin wire-end ferrule  | Tube length  | min.                               | 10 mm               |
|  |  | max.                               | 12 mm               |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                 | névleges                           | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|  |  | Tube length                        | min.                |
|  |  | max.                               | 18 mm               |
|  |  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges            |
|  | Tube length  | min.                               | 12 mm               |
|  |  | max.                               | 18 mm               |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                 | min.                               | 1 mm <sup>2</sup>   |
|  |  | max.                               | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0,5 mm <sup>2</sup>                                |                                    |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 8  |                                    |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 22   |                                    |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 6 mm <sup>2</sup>                                  |                                    |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>                                |                                    |                     |

A létrehozás dátuma 2024. május 1. 12:46:52 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|  |                     |
|--|---------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## Általános

|   |                       |   |        |
|---|-----------------------|---|--------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 szerint | Sín   | TS 35  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8                 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-19 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések


|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| User Documentation                          | <a href="#">AAP Terminal Blocks for control voltage distribution</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

**AAP13 6 LO-LO DL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## A sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | AAM 6 YE FLASH            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">635570000</a> | Sorkapocs jelölő, 13 x 8.1 mm, Osztás, mm (P): 8.00 sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118674514             |   |
| Qty.           | 40 Stück                  |   |

1.5 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 1.5N/4 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370317              |   |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 BL             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék         |
| GTIN (EAN)     | 4050118370546              |   |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/7                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985520000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118370195              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 RD             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros       |
| GTIN (EAN)     | 4050118370393              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370522              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 1.5N/10 BL             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370539              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370492              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370461              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985530000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370423              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370386              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370454              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370256              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370508              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985650000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370324              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985550000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370485              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370249              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370515              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370348              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                  |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 1.5N/20 RD             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370355              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 RD             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370270              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros                                 |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 BL             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118370331              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370430              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370478              | 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MC SDR             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248400867              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 160 Stück                  |   |
| Típus          | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248782079              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 160 Stück                  |   |



## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |               |   |
|----------------|---------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MM WS | Verzió  |
| Rendelési szám | 007130000     | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392012 |   |
| Qty.           | 500 Stück     |   |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| Típus          | SDS 0.4X2.0X60 | Verzió  |
| Rendelési szám | 749260000      | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895537  |   |
| Qty.           | 1 Stück        |   |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MC NE WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248400850              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 800 Stück                  |   |

6 mm<sup>2</sup>-től 1,5 mm<sup>2</sup>-ig

Egyedülálló moduláris koncepció, amely bármilyen géptípussal használható. Az AAP potenciáelosztó sorkapcsok az egységes kialakításnak és a két lehetséges konstrukciónak (váltakozó vagy csoportos) köszönhetik sikerüket. A vezérlőfeszültség-elosztás váltakozó kialakításával mindkét potenciál csak egy sorkapcsra helyezkedik el.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | AAP13 1.5 LI-LI            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1988280000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 16 A, |
| GTIN (EAN)     | 4050118372878              | sötétbézs   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 10/8 PLUS MC SDR        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1906030000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248528196              | Vevőspecifikus   |
| Qty.           | 84 Stück                   |  |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## A sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | APP 3                      | Verzió                         |
| Rendelési szám | <a href="#">8489100000</a> | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4050118499315              |                                |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                |

## A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">8475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO BK         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">8661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO GY         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">8661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO            | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">8661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Digitális árammérő fogók



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | ZUB MULTIMETER             | Verzió     |
| Rendelési szám | <a href="#">6205270000</a> | Multiméter |
| GTIN (EAN)     | 4032248723522              |            |
| Qty.           | 1 Stück                    |            |

## A sorozat



Az egységes vizsgálat és a tesztelágazások, a konzisztens keresztcsatlakozások, a hatékony jelölők, valamint az időtakarékos PUSH IN csatlakozástechnika különösen jövőbiztossá tette az A-sorozatot. Az innovatív kialakítás az egyértelműen körülhatárolt működési területekkel és a színes nyomógombokkal maximálisan biztonságos csatlakozást és karbantartást kínál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP AP13                   | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1990140000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118375152              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 10/8 PLUS MC NE WS      | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1905950000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248528103              | fehér  |
| Qty.           | 420 Stück                  |  |