

APGTB 4 FT 3C/1 DL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rugós csatlakozás PUSH IN technológiával**

Az innovatív PUSH IN technológia minimálisan csökkenti a huzalozás idejét. A közvetlen behelyezés garantálja a nagy kihúzási erőt a vezetékeknél, és az összes vezetéktípus egyszerű felszerelését.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs |
| Rendelési szám | 2675990000 |
| Típus | APGTB 4 FT 3C/1 DL |
| GTIN (EAN) | 4050118733341 |
| Qty. | 50 Stück |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység | 39,5 mm | Mélység (coll) | 1,555 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 40,5 mm | Magasság | 72 mm |
| Magasság (coll) | 2,835 inch | Szélesség | 6,1 mm |
| Szélesség (coll) | 0,24 inch | Nettó tömeg | 12,26 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Anyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|-----|
| Véglap szükséges | Igen | Potenciálok száma | 1 |
| Szintek száma | 1 | Rögzítési pontok száma szintenként | 3 |
| Potenciálok száma szintenként | 1 | Keresztkötött szintek belül | Nem |
| Sín | TS 35 | N funkció | Nem |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Nem |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|-------|---|-------|
| Felpattintható | Igen | Felszerelés típusa | TS 35 |
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Rögzítés típusa | TS 35 | | |

Névleges adatok

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Névleges keresztmetszet | 4 mm ² | Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges DC feszültség | 800 V | Névleges áram | 32 A |
| Áram maximum vezetékknál | 32 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 szerint |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ | Névleges lökőfeszültség | 8 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,02 W | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III | | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa | PUSH IN | Csatlakozás típusa 2 | dugaszolható |
| Csatlakozási irány | felső | Csatlakozások száma | 3 |
| Csupaszolási hossz | 12 mm | Iker érvéghüvelyek, max. | 1,5 mm ² |
| Iker-érvéghüvelyek, min. | | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| | 0,5 mm ² | Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A4 |
| Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,14 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 6 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többes, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 4 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többes, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² | | |

Általános

| | | | |
|---|-----------------------|---|--------|
| Szabványok | IEC 60947-7-1 szerint | Sín | TS 35 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC000897 | ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-17 |

Tanúsítványok

| |
|--------------|
| Jóváhagyások |
|--------------|



Letöltések



| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DEK 5/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 4007120000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Qty. | 600 Stück | |

Kódolóelemek



A kódoló tűk használatán keresztül az egyéni kódolási opciók biztosítják a hibamentes dugaszolható csatlakozást.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | APGCE | Verzió |
| Rendelési szám | 1514490000 | Kódoló elem (kapocs), Wemid, narancssárga, Szélesség: 3.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118321906 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Tartozékok

WS 12/6

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 12/6 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 4007200000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118391886 | |
| Qty. | 600 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 MC NE GR | Verzió |
| Rendelési szám | 1238330000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306 | Weidmueller, szürke |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/6 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1609820000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/6 MC NE BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1238290000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327 | Weidmueller, kék |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/6 MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1238280000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750 | Weidmueller, sárga |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/6 MC NE BR | Verzió |
| Rendelési szám | 1454900000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323313 | Weidmueller, barna |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/6 MC NE OR | Verzió |
| Rendelési szám | 1912090000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525 | Weidmueller, narancssárga |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/6 MC NE GN | Verzió |
| Rendelési szám | 1238310000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812 | Weidmueller, zöld |
| Qty. | 1 000 Stück | |

Tartozékok

WS 8/6

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/6 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1007160000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | |
| Qty. | 600 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 8/6 PLUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1951880000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248632114 | fehér |
| Qty. | 600 Stück | |

Rendszerelő elemek



A dugók biztonságosan és egyszerűen csatlakoztathatók az alapkapcsokhoz, egy rögzítőelemen keresztül. A rögzítőelemmel elkerülhető a dugók alapkapocsról való véletlen leválasztása, és maximális biztonságot nyújt.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | APGLE 2.5/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 4457570000 | Rögzítőkengyelek (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118473100 | |
| Qty. | 25 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

4 mm²4
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 4N/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527930000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | 6.10, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528230000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528170000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527970000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528080000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527990000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528220000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528120000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528020000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 19:43:15 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 4N/8 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528190000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/30 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1561600000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | 6.10, 32 A, piros |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528070000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/30 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1561610000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | 6.10, 32 A, kék |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528140000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | 6.10, 32 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460800000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528030000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528090000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527980000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527940000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528240000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 5 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 4N/32 | Verzió |
| Rendelési szám | 1561670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 32, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460760000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528130000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/2 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460450000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | 6.10, 32 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/30 | Verzió |
| Rendelési szám | 1561580000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | 6.10, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/2 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528040000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460750000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528180000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Védőburkolatok



A dugóérintkező fedele védelmet nyújt a külső hatásokkal, pl. a porszennyeződéssel szemben.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | APGPC 4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1540960000 | Kapocsfedél, Wemid, narancssárga, Magasság: 14.8 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4050118553147 | 5.8 mm, Mélység: 17.9 mm |
| Qty. | 50 Stück | |

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 12/6 MC NE BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1773551693 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143269 | Allen-Bradley, kék |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 12/6 MC NE OR | Verzió |
| Rendelési szám | 1773551690 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143245 | Allen-Bradley, narancssárga |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 12/6 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1609900000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203467 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 12/6 MC NE VI | Verzió |
| Rendelési szám | 1773551689 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143238 | Allen-Bradley, ibolyaszín |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 12/6 MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1773551687 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141937 | Allen-Bradley, sárga |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 12/6 PLUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1927530000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248574209 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 12/6 MC NE BR | Verzió |
| Rendelési szám | 1773551692 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143252 | Allen-Bradley, barna |
| Qty. | 600 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 12/6 MC NE RT | Verzió |
| Rendelési szám | 1773551686 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141920 | Allen-Bradley, piros |
| Qty. | 600 Stück | |

A sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus | APP 2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1489090000 | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4050118499308 | |
| Qty. | 50 Stück | |

A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO | Verzió |
| Rendelési szám | 1661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SC/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1991920000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO BK | Verzió |
| Rendelési szám | 1661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO GY | Verzió |
| Rendelési szám | 1661290000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qty. | 20 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SC/1 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8475310000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 PLUS MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1038650000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 Stück | |
| Típus | DEK 5/6 MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1609830000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 12/6 MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1609910000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456658 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |
| Típus | WS 12/6 PLUS MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1927540000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248574711 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is. A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 8/6 PLUS MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1038820000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248768073 | Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is. A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 10/6 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1828450000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248350513 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |


APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 10/6 MC M NE GN | Verzió |
| Rendelési szám | 1917420000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551620 | Allen-Bradley, zöld |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/6 MC M NE BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1069080000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248824618 | Allen-Bradley, kék |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/6 MC M NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1917430000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551637 | Allen-Bradley, sárga |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/6 M MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1818400000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310876 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/6 MC M NE RT | Verzió |
| Rendelési szám | 1917440000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551644 | Allen-Bradley, piros |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/6 PLUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1046390000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782109 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/6 M PLUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1003780000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424461 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |

4 mm²

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEP 2C 4 OR | Verzió |
| Rendelési szám | 1051710000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118411690 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEP 2C 4 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1051690000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118411911 | |
| Qty. | 50 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEP 2C 4 | Verzió |
| Rendelési szám | 8051680000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118411782 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 10/6 PLUS MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1046330000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782031 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |
| Típus | WS 10/6 MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1828460000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248367399 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |
| Típus | WS 10/6 M PLUS MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 8007780000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118393187 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |
| Típus | WS 10/6 MC M SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1818410000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310883 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok


Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Verzió |
| Rendelési szám | 8749610000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| Qty. | 1 Stück | |

4 mm²

A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | APG 4 MI | Verzió |
| Rendelési szám | 8540580000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118552690 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 4/5-3BG-BL-GN | Verzió |
| Rendelési szám | 8540430000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs, kék, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118552546 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 4 R | Verzió |
| Rendelési szám | 8540610000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118552720 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 4/3-BG-BL-GN | Verzió |
| Rendelési szám | 8540450000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs, kék, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118552560 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 4/6 | Verzió |
| Rendelési szám | 8540510000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118552621 | |
| Qty. | 25 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | APG 4/4-3BG-GN | Verzió |
| Rendelési szám | 8540440000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118552553 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 4 L | Verzió |
| Rendelési szám | 8540360000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118552461 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 4 L BL | Verzió |
| Rendelési szám | 8540560000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, kék |
| GTIN (EAN) | 4050118552676 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 4 MI GN | Verzió |
| Rendelési szám | 8540600000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118552713 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 4/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 8540500000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118552614 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 4/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 8540550000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118552669 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | APG 4/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 8540490000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118552607 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 4 L GN | Verzió |
| Rendelési szám | 8540570000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118552683 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 4/9 | Verzió |
| Rendelési szám | 8540540000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118552652 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | APG 4/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 8540470000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118552584 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 4 R BL | Verzió |
| Rendelési szám | 8540620000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, kék |
| GTIN (EAN) | 4050118552737 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 4 R GN | Verzió |
| Rendelési szám | 8540630000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118552744 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 4/7 | Verzió |
| Rendelési szám | 8540520000 | Dugó, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118552638 | |
| Qty. | 25 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus | APG 4 MI BL | Verzió |
| Rendelési szám | 6540590000 | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, kék |
| GTIN (EAN) | 4050118552706 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 4/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 6540480000 | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118552591 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 4/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6540460000 | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118552577 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 4/8 | Verzió |
| Rendelési szám | 6540530000 | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118552645 | |
| Qty. | 20 Stück | |

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1011320000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |

APGTB 4 FT 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Feszültségmentesítők



A húzásmentesítő megvédi az érintkezőt a mechanikai hatásokkal szemben, valamint védi a csatlakozót a csatlakozási pont nemkívánatos kibocsátása ellen.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | APGSR 2.5/4 - 4P | Verzió |
| Rendelési szám | 4457590000 | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118472967 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APGSR 2.5/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 4457580000 | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118472998 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APGSR 2.5/4 - 8P | Verzió |
| Rendelési szám | 4457600000 | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118472929 | |
| Qty. | 25 Stück | |