# UV20-B-IPC-2001.03

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kompaktní IPC 2000 je bezventilátorový průmyslový počítač určený k montáži na stěnu nebo do lišty.

Se dvěma přípojkami Ethernet 10/100/1000 Mbps a přípojkou USB 3.0, přípojkou USB 2.0 a video výstupem DVI umožňuje připojení stávajících a nových systémů. Pro uložení dat je možné IPC 2000 vybavit úložištěm SSD s kapacitou 120 GB a integrovaným slotem pro kartu CFast, s ochranou přední klapkou.  Tento všestranný model je vybavený 64bitovým čtyřjádrovým procesorem Intel Celeron J1900 2 GHz, pamětí 4 GB RAM a volitelným operačním systémem Windows 10 IoT Enterprise 2019 a lze jej využít pro širokou řadu aplikací.

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | Průmyslový počítač, IP20 |
| Objednací číslo | 2676380000 |
| Typ | UV20-B-IPC-2001.03 |
| GTIN (EAN) | 4050118750164 |
| Množství | 1 ks |

# UV20-B-IPC-2001.03

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hloubka | 182 mm | Hloubka (v palcích) | 7,165 inch |
| Výška | 185 mm | Výška (v palcích) | 7,283 inch |
| Šířka | 48 mm | Šířka (v palcích) | 1,89 inch |
| Čistá hmotnost | 1 000 g | | |

### Teploty

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skladovací teplota | -10 °C ... +60 °C | Provozní teplota | 0 °C ... +50 °C |
| Vlhkost | 80 % relativní vlhkost (bez kondenzace) | | |

### Systémová data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Operační systém | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit | Paměť | 120 GB mSATA SSD |
| Paměť (RAM) | 4 GB, DDR3 | Procesor | Intel® Celeron® J1900 - Quad Core 2.0 GHz (2.42 GHz Burst) |
| Rozhraní nad | 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x DVI-D | Rozhraní vpředu | 1x Cfast slot |

### Obecné údaje

| | | |
|---|---|---|
| Aktuální spotřeba | Napětí | 24 V |
| | Proud | 0,92 A |
| Napájecí napětí | 24 V DC (18-32 V DC) isolated | |
| Operační systém | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit | |
| Stupeň krytí | IP20 | |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC001413 | ETIM 7.0 | EC001413 |
| ETIM 8.0 | EC001413 | ETIM 9.0 | EC001413 |
| ECLASS 9.0 | 19-20-01-02 | ECLASS 9.1 | 19-20-01-02 |
| ECLASS 10.0 | 19-20-01-02 | ECLASS 11.0 | 19-20-01-02 |
| ECLASS 12.0 | 19-20-01-02 | ECLASS 13.0 | 19-20-01-02 |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f |

### Důležitá poznámka

| | |
|---|---|
| Informace o produktu | This article will no longer be available in the future. |

# UV20-B-IPC-2001.03

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| Schválení | |
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E141197 |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | Declaration of Conformity - UV20-B-IPC-20XX.XX |
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Uživatelská dokumentace | QGUI UV20 IPC20XX |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

# UV20-B-IPC-2001.03

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Nákresy

