

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu jsou vhodné zejména k montáži na přípojnicích.

Výhody tohoto typu jsou připojování bez šroubů, pomocí kotvové svorky, možnost časově úsporného připojení pro pevné i ohebné vodiče, odolnost vůči nárazům a vibracím, velká mechanická přídržná síla a vysoká proudová odolnost.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 2500 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 10 VA, Tolerance class: 0,5, transformátor s klidovým proudem
Objednací číslo	2680250000
Typ	CMA-101-2500-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696608
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 18. května 2024 20:15:32 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	147 mm	Délka (v palcích)	5,787 inch
Čistá hmotnost	660 g		

Elektrické vlastnosti

Primární proud	2 500 A	Sekundární proud	0...5 A
Tolerance class	0,5	Zátěž	10 VA

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	70 mm
Lišta	100 x 10 mm, 80 x 30 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

Technické údaje

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Stupeň krytí	IP20
--------------------	-------	--------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	UKCA Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy**