

SAIBWP-4A-4/8-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Fältanslutningsbar anslutning, M12, Hylsa, rak |
| Art.nr. | 2681510000 |
| Typ | SAIBWP-4A-4/8-M12 |
| GTIN (EAN) | 4050118759389 |
| Förp. | 1 Stück |

SAIBWP-4A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 22 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Anslutningsarea max. | 0,75 mm ² | Anslutningsarea min. | 0,14 mm ² |
| Anslutningstyp | PUSH IN | Antal poler | 4 |
| Isolationshållfasthet | ≥ 100 MΩ | Kabeldiameter | 4...8 mm |
| Kabeldiameter max. | 8 mm | Kabeldiameter min. | 4 mm |
| Kapslingsmaterial | PA 66 | Kodering | A-kodad |
| Kontaktyta | Ni/Au | Ledardiameter, max. | 0,75 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 0,14 mm ² | Material låsring | Zinkpressgjutning |
| Märkspänning | 250 V | Märkström | 4 A |
| Nedsmuttningsgrad | 3 | Skärmanslutning | Nej |
| Skyddsklass | IP67 | Temperaturområde kapsling | -40 ... +85 °C |

Allmänna data

| | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|
| Antal poler | 4 | Anslutning 1 | M12 |
| Anslutning 2 | PUSH IN | Kapslingsmaterial | PA 66 |
| Anslutningsgånga | M12 | Kontaktyta | Ni/Au |
| Skyddsklass | IP67 | | |

Normer

Brandskydd i spårbundna fordon DIN EN 45545-2 Stöt- och vibrationssäker motsvarande EN 50155:2001

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002635 | ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E307231 |

Nedladdningar

| | |
|----------------------|--|
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |


SAIBWP-4A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning



Polschema

