

## SAIBWP-5A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Terepen rögzíthető csatlakozó, M12, Hüvely (mama) , hajlított
Rendelési szám	<a href="#">2681590000</a>
Típus	SAIBWP-5A-4/8-M12
GTIN (EAN)	4050118759761
Qty.	1 Stück

## SAIBWP-5A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 22 g

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0,75 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,14 mm <sup>2</sup>	Ház fő anyaga	PA 66
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C	Kábelátmérő	4...8 mm
Kábelátmérő, max.	8 mm	Kábelátmérő, min.	4 mm
Kódolás	A kódolású	Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	5	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	≥ 100 MQ	Vezeték-keresztmetszet, max.	0,75 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,14 mm <sup>2</sup>	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Érintkező felület	Ni/Au

## Általános információk

Pólusszám	5	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	PUSH IN	Ház fő anyaga	PA 66
Csatlakozási menet	M12	Érintkező felület	Ni/Au
Védelmi osztály	IP67		

## Szabványok

Shock and vibration proof according to EN 50155:2001 Vasúti járművek tűzbiztonsága DIN EN 45545-2

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9,1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

## Letöltések


Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**SAIBWP-5A-4/8-M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz****Póluskiosztás**