

**SAIBWP-M-5B-4/8-M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration**

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Fältanslutningsbar anslutning, M12, Hona, vinklad
Art.nr.	<a href="#">2681670000</a>
Typ	SAIBWP-M-5B-4/8-M12
GTIN (EAN)	4050118759846
Förp.	1 Stück

## SAIBWP-M-5B-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 45 g

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,75 mm <sup>2</sup>	Anslutningsarea min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Anslutningstyp	PUSH IN	Antal poler	5
Isolationshållfasthet	≥ 100 MΩ	Kabeldiameter	4...8 mm
Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	4 mm
Kapslingsmaterial	PA 66	Kodering	B-kodad
Kontaktyta	Ni/Au	Leddiameter, max.	0,75 mm <sup>2</sup>
Leddiameter, min.	0,14 mm <sup>2</sup>	Material låsring	Zinkpressgjutning
Märkspänning	60 V	Märkström	4 A
Nedsmuttningsgrad	3	Skärmanslutning	Ja
Skyddsklass	IP67	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

## Allmänna data

Antal poler	5	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	PUSH IN	Kapslingsmaterial	PA 66
Anslutningsgånga	M12	Kontaktyta	Ni/Au
Skyddsklass	IP67		

## Normer

Brandskydd i spårbundna fordon DIN EN 45545-2 Stöt- och vibrationssäker motsvarande EN 50155:2001

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E307231

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## SAIBWP-M-5B-4/8-M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Ritningar

## Ritning



## Polschema

