

SAISP-M-4D-4/8-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Fältanslutningsbar anslutning, M12, Stift, rakt
Art.nr.	2681680000
Typ	SAISP-M-4D-4/8-M12
GTIN (EAN)	4050118759853
Förp.	1 Stück

SAISP-M-4D-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 36 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,75 mm ²	Anslutningsarea min.	0,14 mm ²
Anslutningstyp	PUSH IN	Antal poler	4
Isolationshållfasthet	≥ 100 MΩ	Kabeldiameter	4...8 mm
Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	4 mm
Kapslingsmaterial	PA 66	Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kodering	D-kodad	Kontaktyta	Ni/Au
Ledardiameter, max.	0,75 mm ²	Ledardiameter, min.	0,14 mm ²
Material låsring	Zinkpressgjutning	Märkspänning	60 V
Märkström	4 A	Nedsmutningsgrad	3
Skärmanslutning	Ja	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	PUSH IN	Kapslingsmaterial	PA 66
Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Anslutningsgंगा	M12
Kontaktyta	Ni/Au	Skyddsklass	IP67

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus) E307231

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet ≥ 100 MΩ Märkspänning 60 V

Normer

Brandskydd i spårbundna fordon DIN EN 45545-2 Stöt- och vibrationssäker motsvarande EN 50155:2001

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E307231

Skapandedatum den 20 maj 2024 13:47:42 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

SAISP-M-4D-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)


SAISP-M-4D-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning



Polschema

