

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Verze	Výkonový konektor, Konektor, PROFINET, Sada konektorů
Objednací číslo	2682090000
Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5-50
GTIN (EAN)	4050118707427
Množství	50 ks

Datum vytvoření 9. května 2024 2:55:51 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	97,4 g
----------------	--------

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Obecné údaje

Barevný	Stříbřitě šedá	Cykly zapojování	≥ 100
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklovaný	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál kontaktu	Slitina	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Počet pólů	5	Průměr pláště, max.	13 mm
Průměr pláště, min.	8 mm	Průměr připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2,5 mm ²
Průměr připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,75 mm ²	Připojení 1	PushPull Power
Připojení 2	Kotevní svorka	Stupeň krytí	IP 65, IP67
Stínění	nestíněné	Typ vzájemného blokování	Push Pull
Těsnicí materiál	NBR	Těsnicí materiál kabelu	EPDM
Závažnost znečištění	2		

Elektrické vlastnosti

Proudová zatížitelnost při 50 °C	16 A	Provozní napětí	24 V
----------------------------------	------	-----------------	------

Obecné standardy

Standardní konektor	in accordance with PRO-FINET specification, IEC 61076-3-126
---------------------	---

Standardy

Standardní konektor	in accordance with PRO-FINET specification, IEC 61076-3-126
---------------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Pro kabely s vnějším průměrem 6-8 mm si objednejte další redukční těsnění.
----------------------	--

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	Technische Änderung der Bedruckung auf PushPull Power Kontakteinsätzen Technical change to printing on PushPull Power contact inserts
Uživatelská dokumentace	Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Výkres



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Jednotlivé díly**PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací
PROFINET**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Verze
Objednací číslo	6531330000	Výkonový konektor, Konektor, Těsnicí vložka, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118545227	
Množství	10 ks	