

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conectores PushPull Power según especificación PROFI-NET

Datos generales para pedido

Versión	Conector de potencia, Conector macho, PROFI-NET, Juego de conectores
Código	2682090000
Tipo	IE-PS-VAPM-5P-2.5-50
GTIN (EAN)	4050118707427
Cantidad	50 Pieza

Fecha de creación 22 de mayo de 2024 15:13:01 CEST

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	97,4 g
-----------	--------

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Datos generales

Apantallamiento	no apantallado	Ciclos de enchufado	≥ 100
Color	gris plata	Conexión 1	PushPull Power
Conexión 2	Conex. directa	Diámetro de la funda, max.	13 mm
Diámetro de la funda, min.	8 mm	Grado de polución	2
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Material capotas	Fundición inyectada de zinc, niquelado
Material de contacto	Aleación de Cu	Material de la junta de cable	EPDM
Material junta	NBR	Número de polos	5
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	2,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0,75 mm ²
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Tipo de enclavamiento	Push Pull
Tipo de protección	IP65, IP67		

Normas generales

Conector norma	conforme con la especificación PROFINET, IEC 61076-3-126
----------------	--

Normas

Conector norma	conforme con la especificación PROFINET, IEC 61076-3-126
----------------	--

Propiedades eléctricas

Capacidad de carga a 50 °C	16 A	Tensión de servicio	24 V
----------------------------	------	---------------------	------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Indicación importante

Información de producto	Para cables con diámetro exterior de 6-8 mm, solicite aislamiento reductor adicional.
-------------------------	---

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Notificación de cambio de producto	Technische Änderung der Bedruckung auf PushPull Power Kontakteinsätzen Technical change to printing on PushPull Power contact inserts
Documentación del usuario	Manual
Catálogo	Catalogues in PDF-format

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Dibujo



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tornillos de sujeción

Conectores PushPull Power según especificación
PROFINET



Datos generales para pedido

Tipo	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Versión
Código	2531330000	Conector de potencia, Conector macho, Uso de junta, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118545227	
Cantidad	10 Pieza	