

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet |
| Rendelési szám | 2682090000 |
| Típus | IE-PS-VAPM-5P-2.5-50 |
| GTIN (EAN) | 4050118707427 |
| Qty. | 50 Stück |

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 97,4 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Szabványok

Csatlakozó, standard in accordance with
PROFINET specification,
IEC 61076-3-126

Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on 16 A Üzemi feszültség 24 V

Általános szabványok

Csatlakozó, standard in accordance with
PROFINET specification,
IEC 61076-3-126

Általános adatok

| | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| 1. csatlakozás | PushPull Power | 2. csatlakozás | Húzórugó |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 | Ház fő anyaga | Cink présöntvény, nikkelezett |
| Kábel tömítőanyaga | EPDM | Köpenyátmérő, max. | 13 mm |
| Köpenyátmérő, min. | 8 mm | Pólusszám | 5 |
| Reteszelés típusa | Push Pull | Szennyezés súlyossága | 2 |
| Szín | Ezüstszerű | Tömítőanyag | NBR |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 2,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,75 mm ² | Védelmi osztály | IP65, IP67 |
| Árnyékolás | árnyékolatlan | Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Érintkező felület | Arany a nikkel felett | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9,1 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |

Fontos megjegyzés

Termékinformáció 6–8 mm-es külső átmérőjű kábelekhez, rendeljen további csökkentő tömítést.

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**



| | |
|-----------------------------|--|
| Product Change Notification | Technische Änderung der Bedruckung auf PushPull Power Kontakteinsätzen Technical change to printing on PushPull Power contact inserts |
| User Documentation | Manual |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Rajz**

When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Különálló alkatrészek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | IE-REDU-6-8-PS-VAPM | Verzió |
| Rendelési szám | 6531330000 | Tápcsatlakozó, Dugó, Tömítőbetét, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4050118545227 | |
| Qty. | 10 Stück | |