

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET, Set med kontaktdon
Art.nr.	2682090000
Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5-50
GTIN (EAN)	4050118707427
Förp.	50 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 14:10:11 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	97,4 g
-----------	--------

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	PushPull Power	Anslutning 2	Klämfjäder
Antal poler	5	Avskärmning	oskärmad
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	silvergrå
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontaktyta	Guld över nickel	Ledararea, fintrådig, min.	0,75 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm ²	Låsningstyp	Push Pull
Manteldiameter, max.	13 mm	Manteldiameter, min.	8 mm
Material kabeltätning	EPDM	Material tätning	NBR
Nedsmutsningsgrad	2	Skyddsklass	IP 65, IP67
Stickcykler	≥ 100		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	enligt PROFINET-specifikationen, IEC 61076-3-126
-----------------	--

Elektriska egenskaper

Drivspänning	24 V	Ledningsförmåga vid 50 °C	16 A
--------------	------	---------------------------	------

Normer

Kontaktton Norm	enligt PROFINET-specifikationen, IEC 61076-3-126
-----------------	--

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	För kablar med yttre diameter 6-8 mm, beställ ytterligare reducerande tätning.
--------------------	--

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Meddelande om produktändring	Technische Änderung der Bedruckung auf PushPull Power Kontakteinsätzen Technical change to printing on PushPull Power contact inserts
Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format


IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Ritning



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Separata delar**PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET
specifikation**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Artikelbeteckning
Art.nr.	2531330000	Poweranslutning, Kontakt, Tätningsinsats, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118545227	
Förp.	10 Stück	