

IE-EBR-MODULE-RS232-ALM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Modul pro uložení a načítání konfigurace zařízení**

- Zkrácení doby nefunkčnosti systému jednoduchou změnou konfigurace v případě výměny zařízení
- 2 úložné prostory, které lze vybrat pomocí DIP přepínače
- Kompaktní, odolný a spolehlivý design
- Pro použití s přepínači Advanced- a SubstationLine

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Modul pro zálohování a obnovení konfigurace, IP40, -10 °C...60 °C
Objednávací číslo	2682610000
Typ	IE-EBR-MODULE-RS232-ALM
GTIN (EAN)	4050118692105
Množství	1 ks

IE-EBR-MODULE-RS232-ALM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	90,25 mm	Hloubka (v palcích)	3,553 inch
Výška	14,5 mm	Výška (v palcích)	0,571 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1,26 inch
Čistá hmotnost	118 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-10 °C...60 °C
Vlhkost	5 až 95 % (bez kondenzace)		

Elektrické napájení

Aktuální spotřeba	Napětí	5 V
	Proud	0,14 A
Napájecí napětí	5 V DC (pomocí signálu RS-232 RTS ze sériového portu konzoly)	
Typ připojení	RJ45	

MTBF

MTBF	Podle normy	Telcordia SR-332
------	-------------	------------------

Podmínky prostředí

Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m	Provozní teplota, max.	60 °C
Provozní teplota, min.	-10 °C	Skladovací teplota, max.	85 °C
Skladovací teplota, min.	-40 °C	Vlhkost	5 až 95 % (bez kondenzace)

Rozhraní

DIP přepínač funkce	1x pro výběr prostoru úložišť konfigurace (A nebo B), 1x pro výběr mezi nahráváním nebo stahováním konfigurace	Tlačítko Start funkce	Spouští nahrávání nebo stahování konfigurace
Ukazatel LED	výkon, přenos dat, stav přenosu		

Shoda a schválení EMC

Bezpečnostní norma		Normy EMC	EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m
	UL 61010-1, UL 61010-2-201		
Otřes	podle IEC 60068-2-27	Vibrace	podle IEC 60068-2-6
Volný pád	Podle IEC 60068-2-31		

Technické údaje

Délka kabelu	210 mm	Hlavní materiál krytu	PC lisování
Stupeň krytí	IP40		

IE-EBR-MODULE-RS232-ALM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Záruka

Časový interval	3 roky
-----------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9.1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E141197

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Declaration of Conformity RCM Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
Uživatelská dokumentace	Hardware Installation Guide
Katalogy	Catalogues in PDF-format