

TC INL BIG 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Вдохновленные 5S и методами экономичного производства, пенопластовые вставки компании Weidmüller обеспечивают эффективное и аккуратное рабочее место. Спроектированные по модульному принципу, они имеют много преимуществ и могут быть выбраны в соответствии с индивидуальными требованиями.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2683720000
Тип	TC INL BIG 1
GTIN (EAN)	4050118701838
Кол.	1 Шт.

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	447 мм	Глубина (дюймов)	17,598 inch
Высота	50 мм	Высота (в дюймах)	1,969 inch
Ширина	600 мм	Ширина (в дюймах)	23,622 inch
Масса нетто	3 856 g		

Технические данные

Описание артикула	Пенопластовая вкладка универсальная большая
-------------------	--

Ящик для инструментов

Комплектация	с инструментами
--------------	-----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 6 ROTO L	Исполнение
Номер для заказа	4444050000	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4050118248593	0.14mm², 6mm², Трапецидальный обжим
Кол.	1 Шт.	

Нож



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума.

Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

Основные данные для заказа

Тип	SLICER 1K	Исполнение
Номер для заказа	4448160000	Нож
GTIN (EAN)	4032248371495	
Кол.	1 Шт.	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изоляции

Основные данные для заказа

Тип	AM 16	Исполнение
Номер для заказа	6894190000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
GTIN (EAN)	4032248608133	
Кол.	1 Шт.	

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Исполнение
Номер для заказа	6895000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 Шт.	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Угловая шлицевая отвертка



Основные данные для заказа

Тип	SD TO 0,6X3,0	Исполнение
Номер для заказа	2749560000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3 mm, Длина лезвия: 70 mm,
GTIN (EAN)	4050118895889	Толщина лезвия (A): 0.6 mm
Кол.	1 Шт.	

Контрольно-измерительные приборы



Прецизионные инструменты производства Weidmüller находят применение во всем мире.

Компания Weidmüller, осознавая эту ответственность, предлагает своим клиентам обширный пакет услуг.

После множества рабочих циклов в ходе ежедневного применения инструменты также должны обеспечивать неизменно высокое качество обработки. Поэтому компания Weidmüller предлагает своим клиентам услугу по сертификации инструментов. Посредством этого метода технического контроля Weidmüller гарантирует функциональность и качество своих инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	FLEXIMET 5 M	Исполнение
Номер для заказа	2524210000	Мерная лента
GTIN (EAN)	4050118545975	
Кол.	1 Шт.	

Тип	FOLDING RULER	
Номер для заказа	2683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
Кол.	1 Шт.	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Bits E6,3 - Torx®



Биты Weidmüller - это стандартные биты, очень популярные у пользователей благодаря своему высокому качеству, большому ассортименту и КПД. За счет управляемого компьютером метода затвердевания компания Weidmüller может гарантировать неизменно высокий стандарт качества. Используемое высококачественное сырье обеспечивает значения крутящего момента значительно выше любых указанных в соответствующих стандартах DIN:

- DIN 5261 для бит PH/PZ;
- DIN 5263 для шлицевых бит;
- стандарт Samcat для бит TORX. Это означает длительный срок службы при высоких крутящих моментах, тем самым обеспечивая идеальные условия использования в стандартных ситуациях.

Преимущества:

- Подходят для всех типов винтов. Благодаря отличной твердости с величиной 59-61 HRC они подходят для использования как с механическими, так и с электрическими инструментами.
- Высокая износостойчивость обеспечивает длительный ожидаемый срок службы.
- Оптимальная посадка во всех винтах DIN означает низкий износ и оптимальную передачу крутящего момента.
- Изготовлено в соответствии с профессиональными критериями качества согласно применимым стандартам ISO с неизменно высоким стандартом качества.

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 T40 X 70	Исполнение
Номер для заказа	6749020000	Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4050118895315	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 T15 X 70	Исполнение
Номер для заказа	6749000000	Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4050118895193	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 T20 X 70	Исполнение
Номер для заказа	6749010000	Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4050118895308	
Кол.	5 Шт.	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Лезвия E6,3 - шлиц



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Исполнение
Номер для заказа	6748920000	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 70
GTIN (EAN)	4050118894790	mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Исполнение
Номер для заказа	6748900000	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 2.5 mm, Длина лезвия: 70
GTIN (EAN)	4050118894776	mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Исполнение
Номер для заказа	6748940000	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 5.5 mm, Длина лезвия: 70
GTIN (EAN)	4050118894813	mm, Толщина лезвия (A): 1 mm
Кол.	5 Шт.	

Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

Тип	КТ 8	Исполнение
Номер для заказа	40082650000	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4008190020163	
Кол.	1 Шт.	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комбинированный инструмент - отвертка, соединенная с кусачками - "Swift®"

Комбинированный инструмент для резки и затяжки Swift® и Swift®set для резки без смятия медного кабеля - одножильного до 1,5 мм² и гибкого 2,5 мм²



Основные данные для заказа

Тип	SWIFTY SET	Исполнение
Номер для заказа	6036060000	Отвертка плюс кусачки, Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4032248257638	
Кол.	1 Шт.	

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Исполнение
Номер для заказа	6036120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 Шт.	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Диагональные кусачки для электроники



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

Тип	SUPER CUT	Исполнение
Номер для заказа	40325150000	Клещи
GTIN (EAN)	4032248698950	
Кол.	1 Шт.	

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Pozidriv / Supadriv



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия, крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN 5262, входной присоединительный размер 1/4,5 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PZ2X70	Исполнение
Номер для заказа	40348970000	Бита для отвертки, Длина лезвия: 70 mm, Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем: 2
GTIN (EAN)	4050118895162	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 PZ1X70	Исполнение
Номер для заказа	40348960000	Бита для отвертки, Длина лезвия: 70 mm, Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем: 1
GTIN (EAN)	4050118895155	
Кол.	5 Шт.	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	AKKU DMS PRO	Исполнение
Номер для заказа	4479110000	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4050118348712	
Кол.	1 шт.	
Тип	DMS PRO	Исполнение
Номер для заказа	4479120000	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4050118287011	
Кол.	1 шт.	

Плоскогубцы для телефонного кабеля, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

Тип	FRZ S 200	Исполнение
Номер для заказа	403246380000	Клещи
GTIN (EAN)	4032248357697	
Кол.	1 шт.	