

TC INL BIG 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2683720000
Typ	TC INL BIG 1
GTIN (EAN)	4050118701838
Förp.	1 Stück

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	447 mm	Byggdjup (tum)	17,598 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1,969 inch
Bredd	600 mm	Byggbredd (tum)	23,622 inch
Nettovikt	3 856 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Universellt skuminlägg, stort
--------------------	-------------------------------

Verktyslåda

Bestyckning	med verktyg
-------------	-------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

VDE-isolerade telefontänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Typ	FRZ S 200	Artikelbeteckning
Art.nr.	9046380000	Tång
GTIN (EAN)	4032248357697	
Förp.	1 Stück	

Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor

Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	CTI 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	9006120000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 Stück	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Vinklad spårskruvmejsel



Allmänna beställningsdata

Typ	SD TO 0,6X3,0	Artikelbeteckning
Art.nr.	2749560000	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3 mm, Klinglängd: 70 mm, Klingtjocklek:
GTIN (EAN)	4050118895889	0.6 mm
Förp.	1 Stück	

Verktyg

Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar



Allmänna beställningsdata

Typ	AM 16	Artikelbeteckning
Art.nr.	9204190000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4032248608133	
Förp.	1 Stück	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mätinstrument



Precisionsverktyg från Weidmüller används över hela världen.

Detta ansvar är vi medvetna om hos Weidmüller och vi har en omfattande service kring detta.

I det dagliga arbetet skall verktyg ha en jämn bearbetningskvalitet även efter många arbetscykler.

Weidmüller erbjuder därför sina kunder servicen

"Verktögs-certifiering". Med denna tekniska

provningssmetod garanterar Weidmüller funktionalitet och kvalitet hos sina verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	FOLDING RULER	
Art.nr.	2683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
Förp.	1 Stück	
Typ	FLEXIMET 5 M	Artikelbeteckning
Art.nr.	2534210000	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
Förp.	1 Stück	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bits E6.3 - Torx®



Weidmüller bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda hårdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentsvärden, som ligger långt över dem som anges i de gällande DIN-normerna:

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
 - DIN 5263 för Spår-Bits,
 - Camcar-Norm för TORX-bits
- Det innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten.

Fördelar:

- Lämplig för alla skruvjobb. På grund av deras enastående hårdhetsvärden på 59–61 HRC är de lämpliga för användning med både manuella verktyg och kraftverktyg.
- God slittålighet och därmed lång livslängd.
- Optimal passning i DIN-skruvar för lågt slitage och optimal vridmomentsöverföring.
- Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 T20 X 70	Artikelbeteckning
Art.nr.	2749010000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118895308	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 T15 X 70	Artikelbeteckning
Art.nr.	2749000000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118895193	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 T40 X 70	Artikelbeteckning
Art.nr.	2749020000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118895315	
Förp.	5 Stück	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapaanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Artikelbeteckning
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 Stück	

Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningssmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 6 ROTO L	Artikelbeteckning
Art.nr.	1444050000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapetspressning
Förp.	1 Stück	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bits E6,3 - Kryss Pozidriv / Supadriv

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Krysspårs-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	2748960000	Skruvmejselinsats, Klinglängd: 70 mm, Klingmått krysspår: 1
GTIN (EAN)	4050118895155	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	2748970000	Skruvmejselinsats, Klinglängd: 70 mm, Klingmått krysspår: 2
GTIN (EAN)	4050118895162	
Förp.	5 Stück	

Elektronisk sidavbitare



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

Typ	SUPER CUT	Artikelbeteckning
Art.nr.	9205150000	Tång
GTIN (EAN)	4032248698950	
Förp.	1 Stück	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Artikelbeteckning
Art.nr.	9002650000	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 Stück	

Mätare



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum. Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLICER 1K	Artikelbeteckning
Art.nr.	9918160000	Kniv
GTIN (EAN)	4032248371495	
Förp.	1 Stück	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeter Noggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Typ	DMS PRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1479120000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118287011	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AKKU DMS PRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1479110000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118348712	
Förp.	1 Stuck	

Kombinerat kap- och skruvverktyg "Swift®"

Kombinerat kap- och skruvverktyg Swift® och Swift®set för gradfri kapning av kopparkabel upp till 1,5 mm² entrådig och 2,5 mm² fintrådig.



Allmänna beställningsdata

Typ	SWIFTY SET	Artikelbeteckning
Art.nr.	9006060000	Kap-Skruv_Verktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4032248257638	
Förp.	1 Stuck	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	2748940000	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglängd: 70 mm,
GTIN (EAN)	4050118894813	Klingtjocklek: 1 mm
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	2748920000	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 70 mm,
GTIN (EAN)	4050118894790	Klingtjocklek: 0.6 mm
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	2748900000	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 2.5 mm, Klinglängd: 70 mm,
GTIN (EAN)	4050118894776	Klingtjocklek: 0.4 mm
Förp.	5 Stück	