

TC INL THIRD 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Вдохновленные 5S и методами экономичного производства, пенопластовые вставки компании Weidmüller обеспечивают эффективное и аккуратное рабочее место. Спроектированные по модульному принципу, они имеют много преимуществ и могут быть выбраны в соответствии с индивидуальными требованиями.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2683840000
Тип	TC INL THIRD 6
GTIN (EAN)	4050118701951
Кол.	1 Шт.

TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	447 мм	Глубина (дюймов)	17,598 inch
Высота	50 мм	Высота (в дюймах)	1,969 inch
Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	1 259 g		

Технические данные

Описание артикула	Пенопластовая вкладка под комплект насадок
-------------------	---

Ящик для инструментов

Комплектация	с инструментами
--------------	-----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструмент для кабельных вводов Screwty®

**Идеальный инструмент для любой области применения**

Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

Основные данные для заказа

Тип	SCREWTY SET	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	4032248436842	Инструмент для кабельного ввода для линий и соединителей M8,	Картонный
GTIN (EAN)	4032248436842	M12	ящик
Кол.	1 Шт.		

Инструменты для затяжки кабельных вводов



Инструмент для затяжки и разъединения кабельных вводов и аксессуаров, размер под ключ 11-36.

- Возможны затяжка и отвинчивание нескольких рядов кабельных вводов
- Отсутствует деформация кабельных вводов
- Размер под ключ от 11 до 36
- Бесступенчатая регулировка на размер под ключ
- Функция храповика: нет необходимости снимать инструмент между операциями завинчивания
- Инструмент, позволяющий работать одной рукой

Основные данные для заказа

Тип	FLECAFIX 11/24	Исполнение
Номер для заказа	4032248309573	Кабельный ключ для кабельного ввода
GTIN (EAN)	4032248309573	
Кол.	1 Шт.	
Тип	FLECAFIX 24/36	Исполнение
Номер для заказа	4032248309597	Кабельный ключ для кабельного ввода
GTIN (EAN)	4032248309597	
Кол.	1 Шт.	