

**TC INL THIRD 7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Inspirés par les méthodes de management Lean et 5S, les inserts en mousse de Weidmüller garantissent un espace de travail efficace et bien rangé. Conçus selon un principe modulaire, ils offrent de nombreux avantages et peuvent être choisis selon des besoins spécifiques.

**Informations générales de commande**

Référence	<a href="#">2683860000</a>
Type	TC INL THIRD 7
GTIN (EAN)	4050118701975
Qté.	1 pièce(s)

**TC INL THIRD 7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	447 mm	Profondeur (pouces)	17,598 inch
Hauteur	50 mm	Hauteur (pouces)	1,969 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	528 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Mousse de protection pour testeur
--------------------------	-----------------------------------

**Boîte à outils**

Équipement	avec outils
------------	-------------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Testeur de tension sans contact



- Réagit à partir d'une distance de 4 mm
- Pas besoin de passage de courant grâce à un procédé capacitif
- L'emplacement d'une rupture de câble est détecté avec quelques mm de tolérance seulement
- Détecte les conducteurs sous tension dans les prises, les rouleaux de câble, les répartiteurs, etc.
- Indication : visuelle ainsi que visuelle et sonore
- fonction lampe de poche incluse avec le VT LCL

## Informations générales de commande

Type	VT LCL	Version
Référence	<a href="#">2436670000</a>	Outils de test, Chercheur de câble
GTIN (EAN)	4050118450033	
Qté.	1 pièce(s)	

## avec affichage LCD



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage LCD
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

## Informations générales de commande

Type	VT DIGI PRO	Version
Référence	<a href="#">9918870000</a>	Outils de test, Testeur de tension bipolaire
GTIN (EAN)	4032248405756	
Qté.	1 pièce(s)	

## TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Testeur de champ magnétique sans contact



- Réagit à partir d'une distance de 4 mm
- Pour tester le fonctionnement d'électrovannes, de relais, de bobines et de contacteurs
- Test de tous les champs magnétiques
- Affichage : optique et acoustique
- comportant une fonction de lampe de poche

## Informations générales de commande

Type	VT M	Version
Référence	<a href="#">2436680000</a>	Outils de test, Testeur de champ magnétique sans contact
GTIN (EAN)	4050118450019	
Qté.	1 pièce(s)	