

## TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A Weidmüller 5S és lean menedzsment által inspirált habszivacs betétei biztosítják hatékony és rendezett munkahely kialakítását. A moduláris elv alapján tervezett betétek számos előnyt nyújtanak és az egyedi igényeknek megfelelően lehet kiválasztani azokat.

## Általános rendelési adatok

Rendelési szám	<a href="#">2683860000</a>
Típus	TC INL THIRD 7
GTIN (EAN)	4050118701975
Qty.	1 Stück

## TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	447 mm	Mélység (coll)	17,598 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	528 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Habszivacs betét, vizsgálókészülék
-----------------	---------------------------------------

## Szerszámszekrény

Összeszerelés	szerszámokkal
---------------	---------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9,1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## LCD-kijelzővel



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak eldöntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	VT DIGI PRO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6918870000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú
GTIN (EAN)	4032248405756	feszültségkémlő
Qty.	1 Stück	

## Érintkezés nélküli mágneses mező teszt



- 4 mm távolságból reagál
- mágnesszelepek, relék, tekercsek és kontaktorok működésének teszteléséhez
- valamennyi mágneses tér tesztelhető
- Vizuális és hangos jelzés
- zseblámpa funkcióval

## Általános rendelési adatok

Típus	VT M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4436680000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Érintkezés nélküli
GTIN (EAN)	4050118450019	mágneses mező teszt
Qty.	1 Stück	

## TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Érintkezés nélküli feszültségteszter



- 4 mm-es távolságból működik
- A kapacitív módszernek köszönhetően nincs szükség arra, hogy áram folyjon
- Mindössze néhány milliméteres túréssal észleli az eltakart szakadt huzalokat
- Észleli a feszültséget vezető huzalokat aljzatokban, kábeldobokon, elosztókban stb.
- Kijelzés: hallható jelzés, illetve látható és hallható jelzés
- elemlámpa funkció a VT LCL készülékkel

## Általános rendelési adatok

Típus	VT LCL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">436670000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vezetékkereső
GTIN (EAN)	4050118450033	
Qty.	1 Stück	