

IE-CCM-3P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Připojovací modul společnosti Weidmüller se hodí na opravy nebo prodlužování porušených instalačních kabelů bez kabelových rezerv a ve stísněných prostorech.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací modul, IP68 (50 m / 24 h)
Objednací číslo	2685560000
Typ	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
Množství	1 ks

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 35 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...105 °C

Obecné informace

Počet pólů	3	Popis výrobku	Spojovací modul
Barevný	černá	Hlavní materiál krytu	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
Materiál kontaktu	Nickel plated	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 18...AWG 12
Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)	AWG 18	Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)	AWG 12
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,75 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	3,5 mm ²
Průřez připojení vodiče, pružný	0.75...3.5 mm ²	Průměr pláště, min.	6,5 mm
Průměr pláště, max.	8,5 mm	Materiály držáku kontaktu	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
Stupeň krytí	IP68 (50 m / 24 h)	Utahovací moment spojovacího modulu, min.	0,196 Nm
Utahovací moment spojovacího modulu, max.	0,44 Nm	Utahovací moment matice vývodky, min.	0,78 Nm
Utahovací moment matice vývodky, max.	0,98 Nm	Utahovací moment vývodové trubky, min.	0,78 Nm
Utahovací moment vývodové trubky, max.	0,98 Nm		

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí 600 V Jmenovitý proud 20 A

Obecné standardy

Č. osvědčení (cURus) E486077

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E486077

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Výřez instalace

