

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozómodul akkor nyújt segítséget, ha egy meghibásodott installációs kábelt javítani vagy toldani kell, és a rejtett helyeken nincs tartalék kábel.

Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozómodul, IP68 (50 m / 24 h)
Rendelési szám	2685560000
Típus	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
Qty.	1 Stück

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 35 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...105 °C

Általános információk

Pólusszám	3	Árucikk leírása	Csatlakozómodul
Szín	fekete	Ház fő anyaga	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
Érintkező anyaga	Nickel plated	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 18...AWG 12
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG)	AWG 18	Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG)	AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,75 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	3,5 mm ²
Conductor connection cross-section, flexible	0.75...3.5 mm ²	Köpenyátmérő, min.	6,5 mm
Köpenyátmérő, max.	8,5 mm	Érintkezőtartó anyagai	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
Védelmi osztály	IP68 (50 m / 24 h)	Meghúzási nyomaték, csatlakozómodul, min.	0,196 Nm
Meghúzási nyomaték, csatlakozómodul, max.	0,44 Nm	Meghúzási nyomaték, összekötő anya, min.	0,78 Nm
Meghúzási nyomaték, összekötő anya, max.	0,98 Nm	Meghúzási nyomaték, tömszelence, min.	0,78 Nm
Meghúzási nyomaték, tömszelence, max.	0,98 Nm		

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség 600 V Névleges áram 20 A

Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cURus) E486077

Besorolások

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9,1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E486077

IE-CCM-3P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Szerelési kivágás

