

IE-CCM-3P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers anslutningsmodul är till hjälp när man måste reparera eller vill förlänga en trasig installationskabel utan kabelreserv i trånga utrymmen.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Anslutningsmodul, IP68 (50 m / 24 h)
Art.nr.	2685560000
Typ	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
Förp.	1 Stück

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 35 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C... 105 °C

Allmänna data

Antal poler	3	Artikelbeskrivning	Anslutningsmodul
Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
Kontaktmaterial	Nickel plated	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 18...AWG 12
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG)	AWG 18	Ledardiameter, entrådig, max. (AWG)	AWG 12
Ledararea, fintrådig, min.	0,75 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	3,5 mm ²
Ledarens anslutningsarea, fintrådig	0,75...3,5 mm ²	Manteldiameter, min.	6,5 mm
Manteldiameter, max.	8,5 mm	Kontakthållare, material	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
Skyddsklass	IP68 (50 m / 24 h)	Anslutningsvridmoment anslutningsmodul, min.	0,196 Nm
Anslutningsvridmoment anslutningsmodul, max.	0,44 Nm	Anslutningsvridmoment körtelnöt, min.	0,78 Nm
Anslutningsvridmoment körtelnöt, max.	0,98 Nm	Anslutningsvridmoment körtelpipa, min.	0,78 Nm
Anslutningsvridmoment körtelpipa, max.	0,98 Nm		

Allmänna standarder

Certifikat nr (cURus) E486077

Elektriska egenskaper

Märkspänning 600 V Märkström 20 A

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E486077

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Montageurtag

