

## IE-CCM-5P-10.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozómodul akkor nyújt segítséget, ha egy meghibásodott installációs kábelt javítani vagy toldani kell, és a rejtett helyeken nincs tartalék kábel.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozómodul, IP68 (50 m / 24 h)
Rendelési szám	<a href="#">2685580000</a>
Típus	IE-CCM-5P-10.5
GTIN (EAN)	4050118695335
Qty.	1 Stück

## IE-CCM-5P-10.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 35 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C... 105 °C

## Általános információk

Pólusszám	5	Árucikk leírása	Csatlakozómodul
Szín	fekete	Ház fő anyaga	Nylon, Üvegszál, az UL által elismert
Érintkező anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Érintkező felület	Nikkelezett CuZn
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 18...AWG 14	Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG)	AWG 18
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG)	AWG 14	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Conductor connection cross-section, flexible	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Köpenyátmérő, min.	8,5 mm	Köpenyátmérő, max.	10,5 mm
Érintkezőtartó anyagai	Nylon + Glass fibre, UL Recognized	Védelmi osztály	IP68 (50 m / 24 h)
Meghúzási nyomaték, csatlakozómodul, min.	0,196 Nm	Meghúzási nyomaték, csatlakozómodul, max.	0,44 Nm
Meghúzási nyomaték, összekötő any, min.	0,78 Nm	Meghúzási nyomaték, összekötő any, max.	0,98 Nm
Meghúzási nyomaték, tömszelence, min.	0,78 Nm	Meghúzási nyomaték, tömszelence, max.	0,98 Nm

## Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség 600 V Névleges áram 8 A

## Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cURus) E486077

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9,1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel  
UL File Number Search UL weboldal  
Tanúsítvány száma (cURus) E486077

**IE-CCM-5P-10.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## IE-CCM-5P-10.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Méretrajz



### Szerelési kivágás

