

**IE-CCM-5P-10.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Weidmüllers anslutningsmodul är till hjälp när man måste reparera eller vill förlänga en trasig installationskabel utan kabelreserv i trånga utrymmen.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Anslutningsmodul, IP68 (50 m / 24 h)
Art.nr.	<a href="#">2685580000</a>
Typ	IE-CCM-5P-10.5
GTIN (EAN)	4050118695335
Förp.	1 Stück

## IE-CCM-5P-10.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 35 g

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C... 105 °C

## Allmänna data

Antal poler	5	Artikelbeskrivning	Anslutningsmodul
Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	Nylon, Glasfiber, UL-godkänd
Kontaktmaterial	Mässing, nickelpläterad	Kontaktyta	CuZn, förnicklad
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 18...AWG 14	Ledardiameter, entrådig, min. (AWG)	AWG 18
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG)	AWG 14	Ledararea, fintrådig, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledarens anslutningsarea, fintrådig	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Manteldiameter, min.	8,5 mm	Manteldiameter, max.	10,5 mm
Kontakthållare, material	Nylon + Glass fibre, UL Recognized	Skyddsklass	IP68 (50 m / 24 h)
Anslutningsvridmoment anslutningsmodul, min.	0,196 Nm	Anslutningsvridmoment anslutningsmodul, max.	0,44 Nm
Anslutningsvridmoment körtelnöt, min.	0,78 Nm	Anslutningsvridmoment körtelnöt, max.	0,98 Nm
Anslutningsvridmoment körtelpipa, min.	0,78 Nm	Anslutningsvridmoment körtelpipa, max.	0,98 Nm

## Allmänna standarder

Certifikat nr (cURus) E486077

## Elektriska egenskaper

Märkspänning 600 V Märkström 8 A

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E486077

## IE-CCM-5P-10.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## IE-CCM-5P-10.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



### Montageurtag

