

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El módulo de conexión de Weidmüller resulta útil tanto para reparar como para ampliar cables de instalación rotos sin reserva de cable en espacios reducidos.

Datos generales para pedido

Versión	Módulo de conexión, Pieza en T, IP68 (50 m / 24 h)
Código	2685590000
Tipo	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 22 de mayo de 2024 17:32:59 CEST

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 35 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C... 105 °C

Datos generales

Número de polos	3	Descripción del artículo	Módulo de conexión
Color	negro	Material capotas	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
Material de contacto	Nickel plated	Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	AWG 18...AWG 12
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)	AWG 18	Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)	AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0,75 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, máx.	3,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible	0.75...3.5 mm ²	Diámetro de la funda, mín.	6,5 mm
Diámetro de la funda, max.	8,5 mm	Material soporte de contactos	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
Tipo de protección	IP68 (50 m / 24 h)	Par de apriete del módulo de conexión, mín.	0,196 Nm
Par de apriete del módulo de conexión, máx.	0,44 Nm	Par de apriete de la tuerca del casquillo, mín.	0,78 Nm
Par de apriete de la tuerca del casquillo, máx.	0,98 Nm	Par de apriete del tubo del casquillo, mín.	0,78 Nm
Par de apriete del tubo del casquillo, máx.	0,98 Nm		

Normas generales

Núm. de certificación (cURus) E486077

Propiedades eléctricas

Corriente nominal 20 A Tensión nominal 600 V

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E486077

Fecha de creación 22 de mayo de 2024 17:32:59 CEST

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Datos técnicos

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catálogo	Catalogues in PDF-format

Dibujos

Dibujo acotado



Sección del montaje

