

BG GHDE FUSE PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | FieldPower® kapsling, 181 mm, 104 mm, 44 mm, IP65, i komplett skick, glasfiberförstärkt polykarbonat, svart |
| Art.nr. | 2689800000 |
| Typ | BG GHDE FUSE PT6 |
| GTIN (EAN) | 4050118703108 |
| Förp. | 10 Stück |

Skapandedatum den 9 maj 2024 07:00:53 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

BG GHDE FUSE PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Djup | 44 mm | Byggdjup (tum) | 1,732 inch |
| Höjd | 181 mm | Bygghöjd (tum) | 7,126 inch |
| Bredd | 104 mm | Byggbredd (tum) | 4,094 inch |
| Nettovikt | 208 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Drifttemperatur | -40 °C...85 °C |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|

Allmänna uppgifter

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Material | Polykarbonat, glasfiberförstärkt | Kapslingsmaterial | glasfiberförstärkt polykarbonat |
| Silikon | Nej | Färgkod | svart |
| Skyddsklass | IP65, i komplett skick | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | 5VA |
| Vridmoment för locksruvar | 2 Nm | Fastsättning av lock | TX20-skrivar |
| Monteringsanvisning | Locksruvar ingår | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|---|--|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts |
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Meddelande om produktändring | Technical change to FieldPower® (GHDE) Technical change to FieldPower® (GHDE) |
| Användardokumentation | Manual FieldPower® enclosure size 1 |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |


BG GHDE FUSE PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

Borrmall



BG GHDE FUSE PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Byggstorlek 1



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | GH PT6 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1070140000 | FieldPower® kapsling, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, i komplett |
| GTIN (EAN) | 4032248825813 | skick, glasfiberförstärkt polykarbonat, svart |
| Förp. | 10 Stück | |

DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeter Noggrannhet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ | DMS PRO | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1479120000 | Montageverktyg |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | |
| Förp. | 1 Stück | |

BG GHDE FUSE PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bits E6.3 - Torx®



Weidmüller bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentsvärden, som ligger långt över dem som anges i de gällande DIN-normerna:

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
 - DIN 5263 för Spår-Bits,
 - Camcar-Norm för TORX-bits
- Det innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten.

Fördelar:

- Lämplig för alla skruvjobb. På grund av deras enastående hårdhetsvärden på 59–61 HRC är de lämpliga för användning med både manuella verktyg och kraftverktyg.
- God slittålighet och därmed lång livslängd.
- Optimal passning i DIN-skruvar för lågt slitage och optimal vridmomentsöverföring.
- Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ | BIT E6,3 T20 X 70 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2749010000 | Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4050118895308 | |
| Förp. | 5 Stück | |