

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cables IE confeccionados

Datos generales para pedido

Versión	Cable USB, USB A, con bloqueo mecánico, USB A, con bloqueo mecánico, PVC, 1 m
Código	2695980010
Tipo	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 15 de mayo de 2024 20:52:34 CEST

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	1 m	Longitud (pulgadas)	39,37 inch
Peso neto	42 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	0 °C...80 °C
-------------------------	--------------

Datos técnicos del cable

Color de revestimiento	negro
------------------------	-------

Datos técnicos generales

Superficie de contacto	Oro sobre níquel
------------------------	------------------

Clavija de conexión

Clavija de conexión derecha	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded	Clavija de conexión izquierda	USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, con bloqueo mecánico, Plástico, con apantallamiento
-----------------------------	---	-------------------------------	---

Conector derecho

Clavija de conexión derecha	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
-----------------------------	---	------------------------	------------------

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda	USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, con bloqueo mecánico, Plástico, con apantallamiento	Superficie de contacto conector izquierdo	Oro sobre níquel
-------------------------------	---	---	------------------

Montaje del cable

Color de revestimiento	negro	Diámetro de la funda	4.5 mm
Diámetro de la funda, max.	4,7 mm	Diámetro de la funda, min.	4,3 mm
Material del revestimiento	PVC	Sección	2*AWG28 + 2*AWG24

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Catálogo

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dimensional drawing



Ventaja del producto

