

IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

Version	Câble USB, USB A, avec verrouillage mécanique, USB A, avec verrouillage mécanique, PVC, 1.8 m
Référence	2695980018
Type	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
Qté.	1 pièce(s)

IE-USB-A-A-1.8M-ML**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	1,8 m	Longueur (pouces)	70,866 inch
Poids net	71 g		

Températures

Température de fonctionnement	0 °C...80
-------------------------------	-----------

Classifications

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine	noir
---------------------	------

Caractéristiques techniques générales

Surface du contact	Or sur nickel
--------------------	---------------

Constitution du câble

Couleur de la gaine	noir	Diamètre de la gaine	4,5 mm
Diamètre de la gaine, max.	4,7 mm	Diamètre de la gaine, min.	4,3 mm
Matériau de la gaine	PVC	Section	2*AWG28 + 2*AWG24

Mâle

Prise de raccordement à droite	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded	Prise de raccordement à gauche	USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, avec verrouillage mécanique, Plastique, blindé
--------------------------------	---	--------------------------------	--

Mâle droite

Prise de raccordement à droite	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded	Surface du contact	Or sur nickel
--------------------------------	---	--------------------	---------------

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche	USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, avec verrouillage mécanique, Plastique, blindé	Surface de contact Mâle gauche	Or sur nickel
--------------------------------	--	--------------------------------	---------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Fiche de données

IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Fiche de données

IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing



Avantages produit

