

IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfekcionált IE kábelek

Általános rendelési adatok

Verzió	USB-kábel, USB A, mechanikus rögzítéssel, USB A, mechanikus rögzítéssel, PVC, 1.8 m
Rendelési szám	2695980018
Típus	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
Qty.	1 Stück

IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	1,8 m	Hossz, inch	70,866 inch
Nettó tömeg	71 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	0 °C...80
-------------------	-----------

Kábel műszaki adatai

Köpeny színe	fekete
--------------	--------

Általános műszaki adatok

Érintkező felület	Arany a nikkel felett
-------------------	-----------------------

Dugó

Csatlakozó, bal	USB A, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, mechanikus rögzítéssel, Műanyag, árnyékolt	Csatlakozó, jobb	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	USB A, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, mechanikus rögzítéssel, Műanyag, árnyékolt	Érintkező felület, dugó, bal	Arany a nikkel felett
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------

Kábel szerkezet

Keresztmetszet	2*AWG28 + 2*AWG24	Köpeny anyaga	PVC
Köpeny színe	fekete	Köpenyátmérő	4,5 mm
Köpenyátmérő, max.	4,7 mm	Köpenyátmérő, min.	4,3 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9,1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-USB-A-A-1.8M-ML**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Dimensional drawing****A termék előnyei**