

## KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A Klippon® elnevezés már évek óta a ház kompetenciája és minősége. A Klippon® TB Nagy sorozat acéllemez-ház elsősorban olyan alkalmazás számára készült, ahol az érzékeny elektronikus alkatrészek (DCS-elosztók vagy szivattyú-vezérlő) megbízható védelme szükséges. A széles körű külső méretek azt jelenti, hogy a ház még több összetevőt tartalmazhat, mint a korábbi ház sorozat.

A Klippon® TB nagy ház megtervezésekor széles körű támogatást nyújtunk Önnek a projekt létrehozásához és megvalósításához.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon TBL (nagy sorkapocsdoboz), Üres ház, Magasság: 1250 mm, Szélesség: 800 mm, Mélység: 400 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Szálcsiszolt
Rendelési szám	<a href="#">2698420000</a>
Típus	KTBLQL1258040S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026655
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 26. 12:06:44 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	400 mm	Mélység (coll)	15,748 inch
Magasság	1 250 mm	Magasság (coll)	49,213 inch
Szélesség	800 mm	Szélesség (coll)	31,496 inch
Rögzítési méret - magasság	896 mm	Rögzítési méret - szélesség	840 mm
Nettó tömeg	160 000 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...135 °C
-------------------	-----------------

## Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma (cULus)	E508186	Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX)	CML 20ATEX3029U
Tanúsítvány száma üres ház (IECEX)	IECEX NEP 20.0005U		

## Tömszelencék, felső/alsó

M12	536	M16	364
M20	270	M25	205
M32	136	M40	102
M50	60	M63	40
M75	32		

## Általános információ

AF mérete	10 mm	Aljzatperem	Igen
Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Anyagvastagság	2 mm
Burkolat anyagvastagsága	2,5 mm	Emelővillák verziója	4 forrasztott szem
Fedél		Fedél kiegészítő	Negyedfordulatos kötőelem négyzetes betéttel
	Igen	Felületi minőség	Szálcsiszolt
Fedél nyílásszöge	100 °	Ház kiegészítő	6 ráhegesztett rögzítőláb 14 mm-es furatokkal
Flange plate mounting	M6 hatlapfejű csavarok 10 SW	Peremes aljzat anyagvastagsága	3 mm
PE-csavarok pozíciója	Ház, C oldal	Szerelőnyílás: szélesség	725 mm
Szerelőnyílás: magasság	1 175 mm	Tömítés anyaga	Szilikon
Tömszelence lemezek	Alsó	Ütésállóság	7 J ATEX verzió, 10 J standard változat
Védelmi osztály	IP66	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	135 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9,1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.
------------------	--

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E508186

## Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">CML 20ATEX3029U</a> <a href="#">IECEX NEP 20.0005U</a> <a href="#">Attestation of Conformity - Klippon® TBL Series Empty Enclosure - AoC DE PS2611 201111 001ISS02</a> <a href="#">CERTIFICADO LMP 23.0529X_ESTAÇÃO DE CONTROLE GRANDE KLIPPON CSL - REV.00</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KTBLQL1258040S4B1 LL1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rajzok

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Esővédő fedelek



Az esővédő fedél ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

Típus	KTBLRNHD8040S4B LL1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">698530000</a>	Klippon TBL (nagy sorkapocsdoboz), Esővédő fedél, Magasság:
GTIN (EAN)	4064675026686	175 mm, Szélesség: 816 mm, Mélység: 550 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Nemesacél 1.4404 (316 L), Szálcsiszolt, ezüst