

KTBLQL15010050S4B1 LL1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Po mnoho let je název Klippon® znamením kompetence a kvality mezi skříněmi. Kryty z ocelových krytů řady Klippon® TB Large byly navrženy primárně pro aplikace, kde je vyžadována spolehlivá ochrana pro citlivé elektronické komponenty (distribuce DCS nebo ovládací prvky čerpadel). Velice rozmanité vnější rozměry znamenají, že lze do krytů umístit ještě více komponent než do předchozí řady krytů. Při navrhování krytu Klippon® TB Large vám poskytne rozsáhlou podporu při vytváření a realizaci vašeho projektu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon TBL (svorkovnice velká), Prázdný plášť, Výška: 1500 mm, Šířka: 1000 mm, Hloubka: 500 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované
Objednací číslo	2698430000
Typ	KTBLQL15010050S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026662
Množství	1 ks

Datum vytvoření 24. května 2024 14:30:41 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	500 mm	Hloubka (v palcích)	19,685 inch
Výška	1 500 mm	Výška (v palcích)	59,055 inch
Šířka	1 000 mm	Šířka (v palcích)	39,37 inch
Rozměr při montáži – výška	1 146 mm	Rozměr při montáži – šířka	1 040 mm
Čistá hmotnost	210 000 g		

Teploty

Provozní teplota	-50 °C...135 °C
------------------	-----------------

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	536	M16	364
M20	270	M25	205
M32	136	M40	102
M50	60	M63	40
M75	32		

Všeobecné informace

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)	Materiál těsnění	Silikon
Montáž s přírubovou deskou	Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW	Odolnost proti nárazu	Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Provedení povrchu	kartáčované	Provozní teplota, max.	135 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Průchodkové desky	Dolní
Připojení krytu	6 navařených montážních podstavců se 14mm otvory	Připojení víka	Příchytka na čtvrt otáčky se čtyřhrannou vložkou
Přírubová deska	Ano	Přístupové otevírání: výška	1 425 mm
Přístupové otevírání: šířka	925 mm	Stupeň krytí	IP66
Tloušťka materiálu	2 mm	Tloušťka materiálu krytu	2,5 mm
Tloušťka materiálu příruby	3 mm	Umístění zemních šroubů	Strana krytu C
Velikost AF	10 mm	Verze zvedacích ok	4 navařená oka na nálitku
Víko	Ano	Víko - úhel otevření	100 °

Číslo certifikátů, kryt

Č. osvědčení (cULus)	E508186	Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)	CML 20ATEX3029U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEX)	IECEX NEP 20.0005U		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

Důležitá poznámka

Informace o produktu	The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.
----------------------	--

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E508186

Soubory ke stažení


Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	CML 20ATEX3029U IECEX NEP 20.0005U Attestation of Conformity - Klippon® TBL Series Empty Enclosure - AoC DE PS2611 201111 001ISS02 CERTIFICADO LMP 23.0529X_ESTAÇÃO DE CONTROLE GRANDE KLIPPON CSL - REV.00
Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kryty proti dešti



Kryty proti dešti poskytují ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KTBLRNHD10050S4B LL1	Verze
Objednací číslo	6698540000	Klippon TBL (svorkovnice velká), Kryt proti dešti, Výška: 175 mm,
GTIN (EAN)	4064675026693	Šířka: 1016 mm, Hloubka: 650 mm, Materiál: Nerezavějící ocel
Množství	1 ks	1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná