

## KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A Klippon® elnevezés már évek óta a ház kompetenciája és minősége. A Klippon® TB Nagy sorozat acéllemez-ház elsősorban olyan alkalmazás számára készült, ahol az érzékeny elektronikus alkatrészek (DCS-elosztók vagy szivattyú-vezérlő) megbízható védelme szükséges. A széles körű külső méretek azt jelenti, hogy a ház még több összetevőt tartalmazhat, mint a korábbi ház sorozat.

A Klippon® TB nagy ház megtervezésekor széles körű támogatást nyújtunk Önnek a projekt létrehozásához és megvalósításához.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon TBL (nagy sorkapocsdoboz), Üres ház, Magasság: 1500 mm, Szélesség: 1000 mm, Mélység: 500 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Szálcsiszolt
Rendelési szám	<a href="#">2698430000</a>
Típus	KTBLQL15010050S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026662
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 19. 3:58:49 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	500 mm	Mélység (coll)	19,685 inch
Magasság	1 500 mm	Magasság (coll)	59,055 inch
Szélesség	1 000 mm	Szélesség (coll)	39,37 inch
Rögzítési méret - magasság	1 146 mm	Rögzítési méret - szélesség	1 040 mm
Nettó tömeg	210 000 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...135 °C
-------------------	-----------------

## Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma (cULus)	E508186	Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX)	CML 20ATEX3029U
Tanúsítvány száma üres ház (IECEX)	IECEX NEP 20.0005U		

## Tömszelencék, felső/alsó

M12	536	M16	364
M20	270	M25	205
M32	136	M40	102
M50	60	M63	40
M75	32		

## Általános információ

AF mérete	10 mm	Aljzatperem	Igen
Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Anyagvastagság	2 mm
Burkolat anyagvastagsága	2,5 mm	Emelővillák verziója	4 forrasztott szem
Fedél		Fedél kiegészítő	Negyedfordulatos kötőelem négyzetes betéttel
	Igen	Felületi minőség	Szálcsiszolt
Fedél nyílásszöge	100 °	Ház kiegészítő	6 ráhegesztett rögzítőláb 14 mm-es furatokkal
Flange plate mounting	M6 hatlapfejű csavarok 10 SW	Peremes aljzat anyagvastagsága	3 mm
PE-csavarok pozíciója	Ház, C oldal	Szerelőnyílás: szélesség	925 mm
Szerelőnyílás: magasság	1 425 mm	Tömítés anyaga	Szilikon
Tömszelence lemezek	Alsó	Ütésállóság	7 J ATEX verzió, 10 J standard változat
Védelmi osztály	IP66	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	135 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9,1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.
------------------	--

## KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E508186

## Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">CML 20ATEX3029U</a> <a href="#">IECEX NEP 20.0005U</a> <a href="#">Attestation of Conformity - Klippon® TBL Series Empty Enclosure - AoC DE PS2611 201111 001ISS02</a> <a href="#">CERTIFICADO LMP 23.0529X_ESTAÇÃO DE CONTROLE GRANDE KLIPPON CSL - REV.00</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KTBLQL15010050S4B1 LL1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rajzok

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Esővédő fedelek



Az esővédő fedél ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

Típus	KTBLRNHD10050S4B LL1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">698540000</a>	Klippon TBL (nagy sorkapocsdoboz), Esővédő fedél, Magasság:
GTIN (EAN)	4064675026693	175 mm, Szélesség: 1016 mm, Mélység: 650 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Nemesacél 1.4404 (316 L), Szálcsiszolt, ezüst