

IE-PS-M12X-90-P-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

The 8pole M12 Mini crimp cable connector with X-coding and 90° cable exit is with compact dimensions and 8 cable exit positions predestined for difficult installation conditions. The cable clamp version with the wide cable clamp ranges from 4 up to 9 mm plus the fully shielded housing together with the shielded strain relief is the universal fail-safe solution for all common cables on the market.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2702710000
Típus	IE-PS-M12X-90-P-TH-CG
GTIN (EAN)	4050118765328
Qty.	1 Stück

IE-PS-M12X-90-P-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 20,5 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0,34 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,14 mm ²	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Ház fő anyaga	Cu alloy Ni lemezelt	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kábelátmérő	4...9 mm
Kábelátmérő, max.	9 mm	Kábelátmérő, min.	4 mm
Kódolás	X kódolású	Névleges feszültség	30 V
Névleges áram	2 A	Pólusszám	4
Szenyezés súlyossága	3	Vezeték-keresztmetszet, max.	0,34 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,14 mm ²	Védelmi osztály	IP67 dugaszolva
Árnyékolás csatlakozás	Igen, csavarozott	Érintkező felület	Aranyozott

Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	Crimp	Ház fő anyaga	Cu alloy Ni lemezelt
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Csatlakozási menet	M12
Érintkező felület	Aranyozott	Védelmi osztály	IP67 dugaszolva
Dugaszolási ciklusok	≥ 500		

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-109

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség 30 V

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-109

Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

IE-PS-M12X-90-P-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


IE-PS-M12X-90-P-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Méretrajz



Póluskiosztás



IE-PS-M12X-90-P-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-TMCSK	Verzió
Rendelési szám	1381690000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4050118183870	
Qty.	1 Stück	

M12X krimpelhető érintkezők

Machined precision crimp contacts for M12X



Általános rendelési adatok

Típus	IE-PIC-M12X-P-22/26	Verzió
Rendelési szám	8664880000	Érintkező, Érintkező
GTIN (EAN)	4050118765342	
Qty.	100 Stück	