

PB-CON IKSC M4X8 A2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Jövőálló kialakítás
- Különböző modulméretek
- A készülék egyszerű integrálható.
- Egyszerű plug-and-play megoldás – az egyes modulok gyors cseréje egyetlen eszközhálózattól
- Gyors és egyszerű, szerszám nélküli telepítés
- A gyűjtősín-csatlakozók biztonságos reteszelése
- Érintésbiztos felépítés
- A sínrendszer tűrés kiegyenlítésének köszönhetően a készülékek egyszerűen, különösebb pontossági igény nélkül szerelhetők a berendezés szerelvénylapjára.
- Egyszerű UL engedélyezés a regisztrált UL komponensekkel
- A méretek és a műszaki adatok optimálisan illeszkednek az általánosan használt többtengelyű szervóerősítőkhöz

Általános rendelési adatok

Verzió	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Rögzítőcsavar
Rendelési szám	2708610000
Típus	PB-CON IKSC M4X8 A2
GTIN (EAN)	4050118775464
Qty.	40 Stück
Termékadatok	

PB-CON IKSC M4X8 A2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1,56 g
-------------	--------

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	Acél	Érintkező anyaga	Cu-ötvezet
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	100
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984
----------------------------	------------------------

Csomagolás

VPE hosszúság	80 mm	VPE szélesség	43 mm
VPE magasság	17 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000887	ETIM 7.0	EC000887
ETIM 8.0	EC003861	ETIM 9.0	EC003861
ECLASS 9.0	23-11-01-90	ECLASS 9,1	23-11-01-90
ECLASS 10.0	23-11-01-90	ECLASS 11.0	23-11-01-90
ECLASS 12.0	23-11-01-90	ECLASS 13.0	23-11-01-90

Fontos megjegyzés

IPC megfelelés	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések	• A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalom, 36 hónap

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--