

U-CREATE-PROCON-WEB-RT-ES-2000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Visualiseringsprogramvara, Plattform för runtime-system: u-control, Antal processvariabler, max.: 2000, Antal HMI- apparater, max.: 2
Art.nr.	2708630000
Typ	U-CREATE-PROCON-WEB-RT-ES-2000
GTIN (EAN)	4050118785821
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 06:19:30 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

U-CREATE-PROCON-WEB-RT-ES-2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	5 g
-----------	-----

Systemdata

Antal HMI- apparater, max.	2	Antal mobila enheter	2
Antal processvariabler, max.	2 000	Plattform för runtime-system	u-control

Egenskaper hos exekveringsprogrammet

Plattform för runtime-system	u-control	Antal mobila enheter	2
Antal HMI- apparater, max.	2		

Licensinformation

Antal processvariabler, max.	2 000
------------------------------	-------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ECLASS 9.0	27-24-25-02	ECLASS 9.1	27-24-25-02
ECLASS 10.0	27-24-25-02	ECLASS 11.0	27-24-25-02
ECLASS 12.0	27-24-25-02	ECLASS 13.0	27-24-25-02

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	Quick start guide – OPC UA communication between SL2000 OLAC and u-create PROCON-WEB - u-create studio / u-create PROCON WEB
Programvara	Software – PROCON-WEB_Patch_6.6.4_SCADA_Designer Runtime Software – Softwareunit PROCON-WEB RT ES 6.6.4
Kataloger	Catalogues in PDF-format