

THM GEW 20/10 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tkaninové štítky THM GEW jsou vyrobeny z vysoce pružné bavlněné textilie. Dodávka na kotoučích pro termotransferové tiskárny umožňuje tlustší vrstvu lepidla než je možné při použití kancelářských tiskáren formátu A4.

Tato pružnost spolu s tlustou vrstvou lepidla zajišťují bezpečnější přilepení a umožňují použití zahnutých nebo kulatých předmětů, jako jsou například kabely nebo hadice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 10 x 20 mm, Bílá
Objednací číslo	2712020000
Typ	THM GEW 20/10 WS
GTIN (EAN)	4050118749915
Množství	5 000 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

Datum vytvoření 20. května 2024 11:50:49 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

THM GEW 20/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,15 mm	Hloubka (v palcích)	0,006 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0,394 inch
Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0,787 inch
Čistá hmotnost	0,084 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-29...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Bílá	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Lepidlo	Přírodní kaučukové lepidlo	
Materiál	Bavlněná tkanina	
Počet na roli	5 000	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-29...80 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-29 °C	
Schválení podle UL 969	Ne	
Verze	Samolepicí	
Šířka	20 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format



THM GEW 20/10 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	2005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	