

WS 10/5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Verzió | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| Rendelési szám | 2712130000 |
| Típus | WS 10/5 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118749809 |
| Qty. | 800 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2599430000 2599440000 |

WS 10/5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Magasság | 10 mm | Magasság (coll) | 0,394 inch |
| Szélesség | 5 mm | Szélesség (coll) | 0,197 inch |
| Nettó tömeg | 0,119 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...90 °C |
|------------------------------|-------------|

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|
| Alkalmazás/gyártó | Weidmueller | Anyag | PC-ABS, TPU |
| Halogén | Nem | Nyomtatott karakterek | üres |
| Szélesség | 5 mm | Szín | fehér |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Változat | halogénmentes |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...90 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 90 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000761 | ETIM 7.0 | EC000761 |
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

WS 10/5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



WS 10/5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Verzió |
| Rendelési szám | 005090000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| Qty. | 1 Stück | |