

## CH-HFAA-HFAB-06-0100-AH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ipar hálózatba szerveződésével egyre több gép és rendszer készül moduláris felépítéssel. A vezérlőszekrények funkciói egyre inkább átkerülnek a terepi szintre, ez pedig a kábelezési igény növekedésével jár.

A mi csatlakoztatásra kész kábelszerelvényeink sokféle alkalmazásban alkalmasak a terepi szintű vezetékezésre, az adatok és a tápfeszültség továbbítására. A Weidmüller Plug & Produce megoldása teljes mértékben tesztelt, és egyszerűsíti az Ön gépeinek szerelését. Ezzel a fő szempontokra koncentrálhat és növelheti a hatékonyságát.

Tanúsított komponenseink széles választékával olyan tág választási lehetőséget kínálunk, amellyel biztosan megtalálja az Ön alkalmazásához legmegfelelőbb megoldást.

Ha folyamatosan bővülő termékválasztékunkban sem találja a kívánt kábelszerelvényt, akkor különböző hosszváltozatokat és vevőspecifikus megoldásokat is kínálunk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények, Érintkező, Aljzatos csatlakozó, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar, árnyékolt: Nem, Pólusszám: 6
Rendelési szám	<a href="#">2712240100</a>
Típus	CH-HFAA-HFAB-06-0100-AH
GTIN (EAN)	4050118751703
Qty.	1 Stück

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	731,483 g
-------------	-----------

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 80 °C
-------------------------	------------------

## Kábel műszaki adatai

Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	4 x kábelátmérő
Halogén	Igen	Kábelhossz	1
Köpeny anyaga	PVC	Köpeny színe	fekete
Outside diameter	8.9 mm	Pólusok száma	6
Szigetelés	PVC	Temperature range, moving	-15...70 °C
Temperature range, stationary	-40...80 °C	Vezetékek száma	7
Érkeresztmetszet	1,5 mm <sup>2</sup>	árnyékolt	Nem

## Általános műszaki adatok

Névleges feszültség	500 V	Változat	Érintkező, Aljzatos csatlakozó
Védelmi osztály	IP65		

## General Technical Data

Névleges feszültség	500 V	Pólusszám	6
Védelmi osztály	IP65	Érintkező elrendezése	1:1, numbered cores

## Technical Specifications Connector

Connector	Kábelbevezetés	hajlított
	Ház fő anyaga	Alumínium présöntvény
	Sorozatok	HE
	Méret	3
	Típus	Tüske
	Külön komponensek összekötő eleme	<a href="#">HDC 06B TSLU 1M20G HDC HE 6 MP H1.5/14 R VG M20 - MS 68</a>
	Kábelbevezetés	hajlított
	Ház fő anyaga	Alumínium présöntvény
	Sorozatok	HE
	Méret	3
	Típus	Hüvely
	Külön komponensek összekötő eleme	<a href="#">HDC 06B TSLU 1M20G HDC HE 6 FP H1.5/14 R VG M20 - MS 68</a>

## Műszaki adatok

## Technical specifications for cable

Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	4 x kábelátmérő
Halogén	Igen	Hőmérsékleti tartomány, mozgó, max.	70 °C
Hőmérsékleti tartomány, mozgó, min.	-15 °C	Hőmérsékleti tartomány, álló, max.	80 °C
Hőmérsékleti tartomány, álló, min.	-40 °C	Kábelhossz	1
Köpeny anyaga	PVC	Köpeny színe	fekete
Outside diameter	8.9 mm	Szigetelés	PVC
Temperature range, moving	-15...70 °C	Temperature range, stationary	-40...80 °C
Vezetékek száma	7	Vezetéktípus	Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar
Érkersztmetszet	1,5 mm <sup>2</sup>	árnyékolt	Nem

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9,1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## Tartozékok

## Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B KLU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1653200000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190403270	Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 16
Típus	HDC 16D KLU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1653230000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190403300	Összekötő ház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 21
Típus	HDC 06B KLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1021330000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248734948	Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 16

## Tartozékok

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B SLU 2M20G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1788140000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205585	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 06B SLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1900480000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585946	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 06B SDLU 2PG16G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1652990000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190403065	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 06B SDLU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1788160000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248205592	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 06B SLU 2PG16G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1652760000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190402839	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 06B SDLU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1652980000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190403058	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 06B SDLU 2M20G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1788170000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248205608	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 06B SLU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1788130000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205578	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25

## CH-HFAA-HFAB-06-0100-AH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC 16D SLU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1900900000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248521128	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 06B SDLU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1900360000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248585922	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 16D SDLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1900820000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248521098	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolattal, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 16D SLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1900880000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248521111	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 06B SLU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1652750000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190402822	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 16D SDLU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787540000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204885	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolattal, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 16D SLU 2M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787510000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248204854	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 06B SDLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1900380000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248592913	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 06B SLU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1900460000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585939	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 16D SLU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787520000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248204861	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 16D SLU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1652840000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190402914	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21

## CH-HFAA-HFAB-06-0100-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B ALU O-RING	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1019870000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248731985	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Végrögztető bilincs, nem cserélhető,
Qty.	1 Stück	Standard
Típus	HDC 06B ADLU N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8559320000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118652345	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 06B ADLU	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1202500000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190889920	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Végrögztető bilincs, nem cserélhető,
Qty.	1 Stück	Standard, burkolattal
Típus	HDC 06B ALU	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1202100000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190149369	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Végrögztető bilincs, nem cserélhető,
Qty.	1 Stück	Standard
Típus	HDC 06B ALU N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8488560000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118541502	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül
Qty.	1 Stück	

## CH-HFAA-HFAB-06-0100-AH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## 3- as méret



A PUSH IN csatlakozás közvetlen beillesztési módszer a bekötéshez. Az előfeldolgozott huzalt mindenféle szerszám nélkül közvetlenül be lehet dugni a huzalcsatlakozóba.

Pólusok száma: **6**

Névleges áram: **24 A**

Névleges feszültség: **500 V**

Névleges feszültség UL/CSA szerint: **600 V AC/DC**

PUSH IN technológia

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 6 MP	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1873530000</a>	HDC-betét, Dugó, 500 V, 24 A, Pólusszám: 6, PUSH IN, Méret: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HE 6 FP	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1873520000</a>	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 24 A, Pólusszám: 6, PUSH IN, Méret: 3
GTIN (EAN)	4032248457779	
Qty.	1 Stück	

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt.

Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B DMDL 1LB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1665210000</a>	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421915	Fedél házfelső részhez, Hosszanti kengyel, Standard
Qty.	1 Stück	